


ミスミ

AS COATED POWDER METALLURGY HIGH SPEED STEEL CORNER RADIUS END MILLS

ASコート粉末ハイス鋼ラジアスエンドミル

●4枚刃/ショート -4 FLUTES/SHORT-

ASPM-CR-EM4S



材質	粉末 HSS AS
仕様	ショート 30° 再研磨

一般鋼	調質鋼	高硬度鋼			ステンレス鋼	鋳鉄	アルミ合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~40HRC ~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○	○		

◎=最適 ○=適

型番	刃径 D	ラジアス R (選択)	刃長 l	全長 L	首下角 θ	刃径 D	刃	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
									1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
ASPM-CR-EM4S	6	0.5 1	13	57	—	6	2	6	3,360	3,259	3,195	3,019
	8	0.5 1	19	69	15°	8	1	10	3,740	3,627	3,551	3,360
	10	0.5 1 2 3	22	72	—	10	2	10	3,970	3,857	3,768	3,579
	12	0.5 1 2 3	26	83	—	12	2	12	4,840	4,702	4,600	4,359
	16	1 2	32	92	—	16	2	16	7,180	6,965	6,826	6,460
	20	1 2 3	38	104	—	20	2	20	6,120	6,054	5,933	5,614
	25	2	45	121	—	25	2	25	8,950	8,862	8,675	8,224
			3 5						13,260	13,127	12,853	12,182
									15,570	15,101	14,785	14,015



Order 注文例

ASPM-CR-EM4S 10-R1

型番

刃径(D) ラジアス(R)

1本単位 切削条件 P.431



Delivery 出荷日



在庫品




巻末-7

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。

●4枚刃/レギュラー -4 FLUTES/REGULAR-

ASPM-CR-EM4R



材質	粉末 HSS AS
仕様	レギュラー 30° 再研磨

一般鋼	調質鋼	高硬度鋼			ステンレス鋼	鋳鉄	アルミ合金	銅合金	グラファイト	樹脂
~40HRC	~40HRC ~45HRC	~55HRC	~60HRC	~65HRC	~35HRC	○	○	○		

◎=最適 ○=適

型番	刃径 D	ラジアス R (選択)	刃長 l	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 100本以上お見積り			
						1~9本	10~29本	30~49本	50~99本
ASPM-CR-EM4R	10	1 2	34	84	10	4,180	4,053	3,978	3,762
	12	1 2 3	40	97	12	5,060	4,908	4,807	4,554
	16	1 2	48	108	16	7,340	7,126	6,974	6,607
	20	1 2 3	56	122	20	9,850	9,558	9,357	8,864
	25	2	68	144	25	16,440	15,947	15,618	14,796
		3 5				14,010	13,867	13,581	12,867



Order 注文例

ASPM-CR-EM4R 10-R2

型番

刃径(D) ラジアス(R)

1本単位 切削条件 P.431



Delivery 出荷日



在庫品



巻末-7

ご希望によりPM 6:00迄、当日出荷受付致します。



WEBなら切削工具~梱包用品まで180万点掲載

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ エンドミル



ラフィング



ハイヘリカル



スクエア



ラジアス



ボール



テーパ



追加工

寸法指定