


ミスミ

HIGH SPEED STEEL CORNER C END MILLS

ハイス鋼コーナーCエンドミル

●4枚刃/ショートタイプ -4FLUTES/SHORT/NON COATED-



型番	刃径 D	コーナー C 0.1mm単位指定	刃長 l	首下角 θ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本		
							CEM4S	V-CEM4S	
CEM4S (ノンコートタイプ)	3	0.1~0.7	8	15°	52	6	2,160	2,970	
	4	0.1~1.0	11	15°	55	6	2,160	2,970	
	5	0.1~1.0	13	15°	57	6	2,160	2,970	
	6	0.1~1.2	13	—	57	6	2,160	2,970	
	7	0.1~1.4	16	15°	66	10	2,260	3,060	
	8	0.1~1.4	19	15°	69	10	2,260	3,060	
	9	0.1~2.0	19	15°	69	10	2,450	3,390	
	10	0.1~3.0	22	—	72	10	2,450	3,390	
	11	0.1~3.0	22	15°	79	12	3,200	4,210	
	12	0.1~3.0	26	—	83	12	3,200	4,210	
	V-CEM4S (TiCNコートタイプ)	13	0.1~3.5	26	—	83	12	3,600	5,640
		14	0.1~3.5	26	—	83	12	3,600	5,640
		15	0.1~4.0	26	—	83	12	3,870	5,900
		16	0.1~4.0	32	—	92	16	4,040	6,080
		18	0.1~4.0	32	—	92	16	4,560	7,320
20		0.1~4.5	38	—	104	20	5,190	8,740	
22		0.1~4.5	38	—	104	20	7,530	11,610	
25	0.1~5.0	45	—	121	25	8,250	10,500		

ⓈEM4Sから追加工するため、刃長(l)・全長(L)は表記寸法より多少短くなります。

1本単位 切削条件 P.437



Order 注文例
CEM4S 10 - C1.5
型番 刃径(D) コーナー(C)



Price 価格
■数量スライド価格(Ⓢ1円未満切捨て)
数量 1~4 5~9 10~29 30~
値引率 価格表 3% 5%



●CEM4S

3 日日出荷



急 ストック A 500円/1本

巻末-8

●V-CEM4S


10 日日出荷

お見積り

Ⓢ ストック不可

Ⓢ同一サイズ3本以上は一律1,350円

●4枚刃/レギュラータイプ -4 FLUTES/REGULAR/NON COATED-



型番	刃径 D	コーナー C 0.1mm単位指定	刃長 l	首下角 θ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~4本		
							CEM4R	V-CEM4R	
CEM4R (ノンコートタイプ)	3	0.1~0.7	12	15°	55	6	2,380	3,200	
	4	0.1~1.0	15	15°	57	6	2,380	3,200	
	5	0.1~1.0	19	15°	63	6	2,380	3,200	
	6	0.1~1.2	19	—	63	6	2,380	3,200	
	7	0.1~1.4	28	15°	78	10	2,590	3,390	
	8	0.1~1.4	28	15°	78	10	2,590	3,390	
	9	0.1~2.0	34	15°	84	10	2,760	3,690	
	10	0.1~3.0	34	—	84	10	2,760	3,690	
	11	0.1~3.0	40	15°	97	12	3,500	4,520	
	12	0.1~3.0	40	—	97	12	3,500	4,520	
	V-CEM4R (TiCNコートタイプ)	13	0.1~3.5	40	—	97	12	4,110	6,130
		14	0.1~3.5	40	—	97	12	4,110	6,130
		15	0.1~4.0	48	15°	108	16	4,470	7,020
		16	0.1~4.0	48	—	108	16	4,700	7,270
		18	0.1~4.0	48	—	108	16	5,450	8,700
20		0.1~4.5	56	—	122	20	6,060	9,610	
22		0.1~4.5	56	—	122	20	8,800	10,980	
25	0.1~5.0	68	—	144	25	10,230	14,860		

ⓈEM4Rから追加工するため、刃長(l)・全長(L)は表記寸法より多少短くなります。

1本単位 切削条件 P.437



Order 注文例
CEM4R 10 - C1.5
型番 刃径(D) コーナー(C)



Price 価格
■数量スライド価格(Ⓢ1円未満切捨て)
数量 1~4 5~9 10~29 30~
値引率 価格表 3% 5%



●CEM4R

3 日日出荷



急 ストック A 500円/1本

巻末-8

●V-CEM4R

10 日日出荷

お見積り

Ⓢ ストック不可

Ⓢ同一サイズ3本以上は一律1,350円

ラフィング



ハイヘリカル



スクエア



ラジアス



ボール



テーパ



追加工
寸法指定