

ミスミ

SOLID CARBIDE STRAIGHT FLUTE RADIUS END MILLS

超硬直刃ラジラスエンドミル

●2枚刃・面取り刃付タイプ -2 FLUTES・CHAMFERING-


SRCMEM

LS-SRCMEM (ロングシャンク)




■材質 超微粒子超硬合金

◎指定範囲内の寸法をご指定いただいた場合でも、各寸法組合せにより製作できない場合がございます。



◎一部に刃が付きます。  
◎外周刃と面取り刃の交点に0.1mm程度のくい込みが付きます。

加工形状



型番 SRCMEM / LS-SRCMEM (ロングシャンク)

シャンク径 d	刃径 D	ラジラス R	刃長 ℓ	面取り刃幅 CM	底刃形状 (選択)	刃部 ℓ <sub>1</sub>	全長 L		¥通常単価 1~2本	
							SRCMEM	LS-SRCMEM	SRCMEM	LS-SRCMEM
4	3.00	0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	2.0~15.0	0.50 ≤ CM ≤ (d-D)/2	T (中ベコ)	ℓ <sub>1</sub> = ℓ + CM	50	80	9,780	12,410
6	3.01~5.00		3.0~22.0		F (フラット)		60	90	10,460	12,290
8	4.01~7.00		4.0~26.0		底刃形状 P.460		60	90	12,050	12,330
10	6.01~9.00		5.0~33.0				80	120	15,460	15,800
12	8.01~11.00		6.0~34.0				80	120	17,290	17,860
16	10.01~15.00		8.0~45.0				100	-	22,730	規格なし

1本単位

切削条件 P.513

●2枚刃・首逃がしタイプ -2 FLUTES WITH NECK-

●ボス穴加工用

BSZREM / LS-BSZREM (ロングシャンク)

●側面・溝加工用

SZREM / LS-SZREM (ロングシャンク)




■材質 超微粒子超硬合金

◎指定範囲内の寸法をご指定いただいた場合でも、各寸法組合せにより製作できない場合がございます。


BSZREM / LS-BSZREM

丸ランド残し P.460  
(丸ランド幅=0.03~0.1mm)



◎一部に刃が付きます。

加工形状



型番	シャンク径 d	刃径 D	ラジラス R	刃長* ℓ	首長* ℓ <sub>1</sub>	底刃形状 (選択)	*首下長指定範囲 ℓ <sub>2</sub>	全長 L		¥通常単価 1~2本	
								BSZREM	LS-BSZREM	BSZREM	LS-BSZREM
BSZREM	4	3.01~4.00	0.10 ≤ R ≤ (D-0.2)/2	3.0~10.0	5 ≤ ℓ <sub>1</sub> ≤ 20	T (中ベコ)	ℓ + ℓ <sub>1</sub> ≤ 15	50	80	7,870	10,500
LS-BSZREM (ロングシャンク)	6	3.01~6.00		3.0~19.0		F (フラット)	ℓ + ℓ <sub>1</sub> ≤ 24	60	90	7,870	10,610
	8	4.01~8.00		3.0~23.0			ℓ + ℓ <sub>1</sub> ≤ 28	60	90	8,690	10,930
SZREM	10	6.01~10.00		3.0~30.0			ℓ + ℓ <sub>1</sub> ≤ 35	80	120	11,050	13,520
LS-SZREM (ロングシャンク)	12	8.01~12.00		3.0~31.0			ℓ + ℓ <sub>1</sub> ≤ 36	80	120	12,390	16,100
	16	10.01~16.00		3.0~43.0			ℓ + ℓ <sub>1</sub> ≤ 48	100	-	18,100	規格なし

\*刃長(ℓ)と首長(ℓ<sub>1</sub>)の組み合わせ寸法は上記の首下長指定範囲内となります。

1本単位

切削条件 P.513



Order  
注文例

SRCMEM 10 - 8.00 - 1.00 - 15.0 - 1.00 - T

型番 シャンク径(d) 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(ℓ) 面取り刃幅(CM) 底刃形状

SZREM 10 - 9.80 - 1.00 - 10.0 - 20 - T

型番 シャンク径(d) 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(ℓ) 首長(ℓ<sub>1</sub>) 底刃形状



Delivery  
出荷日

3 日日出荷

ストックA 800円/1本 巻末-8

◎同一サイズ3本以上は一律2,160円



Alterations  
追加加工

コーティングご注文方法・料金詳細 P.508



TS(TSコート)・CN(CrNコート)・AC(XALコート)

10 日日出荷 ◎ストック不可

DC(DLCコート)

12 日日出荷 ◎ストック不可



Price  
価格

■数量スライド価格(◎1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~
値引率		7%	16%	



SRCMEM 10 - 8.00 - 1.00 - 15.0 - 1.00 - T - TS

型番 シャンク径(d) 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(ℓ) 面取り刃幅(CM) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)



SZREM 10 - 9.80 - 1.00 - 10.0 - 20 - T - AC

型番 シャンク径(d) 刃径(D) ラジラス(R) 刃長(ℓ) 首長(ℓ<sub>1</sub>) 底刃形状 (TS・AC・DC・CN)

お見積り



WEBなら切削関連110メーカー取扱い

◎通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ 切削工具



Tスロット

スクエア

ボール

ラジラス

コーナーC

コーナー  
アングル

テーパ

テーパ  
ボール

テーパ  
ラジラス

テーパ  
コーナーC

テーパコーナー  
アングル

V溝・面取り

逆テーパ

インナーR

リング溝用

超硬ブランク