



ミスミ

SOLID CARBIDE END MILLS FOR GROOVING TAPERED BALL RUNNERS

超硬ランナー溝用エンドミル

●テーパボールランナー溝用 / 2枚刃 -2 FLUTES-

RTBEM



材質 **MG 超硬** 仕様 **30°**

ワンポイントアドバイス

面精度を向上させたい場合、戻り加工を切り込み深さ0.01mm程度で行ってください。仕上げ加工が軽減できます。

型番	先端 R	片角 θ (選択)	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~2本			
						05°	07°	010°	015°
RTBEM	1	5°	3	40	4	5,650	—	6,310	—
	1.25		3.5	40	4	6,080	6,660	6,820	6,820
	1.5	7°	4	45	6	7,190	7,890	8,030	8,580
	1.75	4.5	50	6	7,670	—	8,490	8,990	
	2	10°	5	50	6	7,850	—	9,350	11,110
	2.5	15°	6	65	8	10,010	10,690	11,500	—
	3	7	75	10	11,810	—	—	—	
	4	9	75	12	14,930	15,590	15,210	—	

Order 注文例

RTBEM 2-10

型番 先端(R) 片角(θ)

Delivery 出荷日

在庫品 巻末-7

ご希望によりPMG:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~14	15~49	50~
値引率		7%	16%	20%	

1本単位 切削条件 P.536

お見積り

ミスミ


REVERSELY TAPERED END MILLS FOR LOCKING SPRUE RUNNERS

スプルー・ランナーロック用カッター

●逆テーパ / 2枚刃・直刃 -2 FLUTES / STRAIGHT-

C-BTEMH (超硬)


BTEMH (ハイス鋼)



1本単位

型番	刃径 D	片角 θ (選択)	コーナー R (選択)	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~2本	
							C-BTEMH	BTEMH
C-BTEMH (超硬)	2.5	1° 2°	0	4	50	6	6,120	—
			0.3 0.5				7,330	—
			0				7,130	—
	3	3° 4° 5°	0.3 0.5	5	50	6	8,360	—
			0				6,120	4,490
			0.3 0.5				7,330	5,430
BTEMH (ハイス鋼)	4	1° 2°	0	6	50	6	7,130	5,280
			0.3 0.5				8,360	6,220
			0				5,990	4,380
	5	3° 4° 5°	0.3 0.5	7	50	6	7,200	5,330
			0				7,000	5,180
			0.3 0.5				8,220	6,110
6	1° 2°	0	8	50	6	6,010	4,380	
		0.3 0.5				7,230	5,330	
		0				7,040	5,180	
8	3° 4° 5°	0.3 0.5	10	60	8	8,250	6,110	
		0				6,010	4,380	
		0.3 0.5				7,230	5,330	

スプルーロック穴ランナーロック



切削条件 P.533

Order 注文例

BTEMH 3-2-0.3

型番 刃径(D) 片角(θ) コーナー(R)

Price 価格

数量スライド価格 (1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~10	11~15	16~
値引率		7%	16%	20%	

Delivery 出荷日

3 日日出荷

ストック A 800円/本

巻末-8

11本以上の購入の際はAストック未対応となります。お見積り

同一サイズ3本以上は一律2,160円