

じゃばら形パッド単体/PBG

形式番号

① ②
PBG - 10A - N

①パッド径 mm ②パッドゴム材質

10A	φ 10	N	NBR（ニトリルゴム）
15A	φ 15	S	シリコーンゴム
20	φ 20	U	ウレタンゴム
30	φ 30	F	ふっ素ゴム
40	φ 40	NE	導電性 NBR（ニトリルゴム）
50	φ 50	SE	導電性シリコーンゴム
75	φ 75	注) 上記以外の材質も製作いたします。ご相談ください。	
110	φ 110		
150	φ 150		


パッド標準仕様

記号	材質	硬度（Hs）	使用温度範囲	色	体積抵抗率
N	NBR（ニトリルゴム）	A55/S	-26 ～ 120℃	黒	—
S	シリコーンゴム	A55/S	-60 ～ 250℃	白	—
U	ウレタンゴム	A55/S	-20 ～ 75℃	青	—
F	ふっ素ゴム	A70/S	-10 ～ 230℃	黒に白点	—
NE	導電性 NBR（ニトリルゴム）	A70/S	0 ～ 60℃	黒に青点	800 ～ 1000 Ω・cm
SE	導電性シリコーンゴム	A55/S	-10 ～ 130℃	黒に赤点	5 ～ 15 Ω・cm

注) 体積抵抗率は導電性を表すもので、cm³当たりの抵抗値を表す。

外形寸法図

(mm)



パッド