

ミスミ

PIN-POINT GATE CUTTER FOR MACHINING


ピンポイントゲート(2段ゲート)用カッター

●2段ゲート部加工用／2枚刃・直刃 -2 FLUTES／STRAIGHT FLUTE-


C-PGTC (超硬)

PM-PGTC (粉末ハイス鋼)

PGTC (ハイス鋼)



ピンポイントゲート加工
下記形状加工に使用します。



- ①先端刃先部の芯厚は、 0.1 ± 0.05 です。
- ②ドリルで下穴をあけた後、ご使用ください。

1本単位

型番	口径 D	刃長 ℓ	両角 θ_1 (選択)	両角 θ_2 (選択)	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 1~2本
C-PGTC (超硬)	1.5	25	20°	1°	100	6	11,920
	1.75		30°				
	2		40°				
	2.5		50°				
	3		60°				
			70°	2°			
			80°	3°			
			90°	4°			
			120°	5°			
				6°			

①精度維持が困難なため、コーティングは行っておりません。

切削条件 P.531

1本単位

型番	口径 D	刃長 ℓ (選択)	両角 θ ₁ (選択)	両角 θ ₂ (選択)	全長 L	シャンク径 d						¥通常単価 1〜2本	
						θ ₂ 1°	θ ₂ 2°	θ ₂ 3°	θ ₂ 4°	θ ₂ 5°	θ ₂ 6°	PM-PGTC	PGTC
PM-PGTC (粉末ハイス鋼)	0.75	25	30°	3° 4° 5° 6°	100	—	—	6	6	6	6	8,510	7,070
		50				—	—	6	6	6	6	9,260	7,700
		65				—	—	6	6	8	8	9,990	8,320
	0.8	25	30°	3° 4° 5° 6°		—	—	6	6	6	6	8,510	7,070
		50				—	—	6	6	6	8	9,260	7,700
		65				—	—	6	6	8	8	9,990	8,320
	1	25	120°	2° 3° 4° 5° 6°		—	6	6	6	6	6	8,510	7,070
		50				—	6	6	6	6	8	9,260	7,700
		65				—	6	6	6	8	8	9,990	8,320
	1.25	25	20°	2° 3° 4° 5° 6°		—	6	6	6	6	6	8,510	7,070
		50				—	6	6	6	6	8	9,260	7,700
		65				—	6	6	6	8	10	9,990	8,320
	1.4	25	30°	2° 3° 4° 5° 6°		—	6	6	6	6	6	8,510	7,070
		50				—	6	6	6	6	8	9,260	7,700
		65				—	6	6	6	8	10	9,990	8,320
	1.5	25	40°	1° 2° 3° 4° 5° 6°		6	6	6	6	6	6	8,510	7,070
		50				6	6	6	6	6	8	9,260	7,700
		65				6	6	6	8	10	9,990	8,320	
	1.75	25	50°	1° 2° 3° 4° 5° 6°		6	6	6	6	6	6	8,510	7,070
		50				6	6	6	6	8	8	9,260	7,700
		65				6	6	6	8	8	10	9,990	8,320
	2	25	70°	1° 2° 3° 4° 5° 6°		6	6	6	6	6	6	8,510	7,070
		50				6	6	6	6	8	8	9,260	7,700
		65				6	6	6	8	8	10	9,990	8,320
	2.5	25	80°	1° 2° 3° 4° 5° 6°		6	6	6	6	6	6	8,510	7,070
		50				6	6	6	6	8	8	9,260	7,700
		65				6	6	6	8	10	10	9,990	8,320
	3	25	120°	1° 2° 3° 4° 5° 6°		6	6	6	6	6	6	8,510	7,070
		50				6	6	6	6	8	8	9,260	7,700
		65				6	6	8	8	10	10	9,990	8,320

①精度維持が困難なため、コーティングは行っておりません。

切削条件 P.532



Order
注文例

C-PGTC 2 - 25 - 50 - 3
型番 口径(D) 刃長(ℓ) 両角(θ_1) 両角(θ_2)



Price
価格



Delivery
出荷日

3 日日出荷

■数量スライド価格(①1円未満切捨て)

数量	1~2	3~4	5~10	11~15	16~
値引率	価格表	7%	16%	20%	お見積り