

ピン止めリングキャッチ




Quick Link w/pinlock

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	S	L	B ₁	B ₂	E	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
SHT-2.5	2.5	4.5	25.5	9	8	2.7	4	15	0.15	860	20	1026
SHT-3	3	5.5	29	10	8.5	3.3	6	30	0.29	900	20	1027
SHT-4	4	6.5	34	11	9.5	4.4	11	50	0.49	980	20	802
SHT-5	5	8.5	42	13	11.5	5.4	20	80	0.78	1,110	20	177
SHT-6	6	9.5	49	15	13.5	6.5	32	150	1.47	1,240	20	178
SHT-8	8	10.5	61	17	15	8.5	72	350	3.43	2,040	20	179
SHT-9	9	11.5	67	20	18	9.5	101	500	4.90	2,740	20	180
SHT-10	10	13	76	22	20	10.5	139	700	6.86	3,720	10	181
SHT-11	11	14	82	24	22	11.6	179	800	7.84	4,560	10	182
SHT-13	13	16	96	27	25	14	285	1000	9.80	6,000	10	183
SHT-16	16	18	118	34	30.5	19.4	572	1500	14.70	14,300	5	

両ネジタイプ



スプリングピンのみ材質はステンレスSUS420J2です。使用環境によっては錆びることがあります。

ネジ止めリングキャッチ




Quick Link w/screw lock

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	S	L	B ₁	B ₂	E	レンチサイズ	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
SHM-4	4	6.5	34	11	9.5	4.4	1.5	11	50	0.49	1,260	20	742
SHM-5	5	8.5	42	13	11.5	5.4	1.5	20	80	0.78	1,470	20	743
SHM-6	6	9.5	49	15	13.5	6.5	1.5	32	150	1.47	1,620	20	744
SHM-8	8	10.5	61	17	15	8.5	1.5	72	350	3.43	2,290	20	745
SHM-9	9	11.5	67	20	18	9.5	2	101	500	4.90	2,900	20	746
SHM-10	10	13	76	22	20	10.5	2	139	700	6.86	3,960	10	747
SHM-11	11	14	85	24	22	11.6	2	179	800	7.84	5,000	10	748
SHM-13	13	16	96	27	25	14	2	286	1000	9.80	6,500	10	749
SHM-16	16	18	118	34	30.5	19.4	2.5	572	1500	14.70	14,800	5	

※六角レンチ使用。両ネジタイプ



スピードキャッチ



Quick Link, Long type

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	S	L	B ₁	B ₂	E	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
SCH-3	3	6	36	10.5	9	4.4	7	30	0.29	770	20	555
SCH-4	4	8	42	13.5	11.5	5.9	15	50	0.49	830	20	556
SCH-5	5	10	52	15	13	6.8	26	80	0.78	990	20	557
SCH-6	6	12	60	15	13	7.5	41	150	1.47	1,110	20	558
SCH-8	8	16	80	20.5	18	9.8	95	350	3.43	1,820	20	559

片ネジタイプ



ワイドスピードキャッチ

Quick Link, wide type

材質：ステンレス SUS304

(価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	S	L	B ₁	B ₂	E	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
SCW-3	3	9	42	10.5	9	4.4	8	30	0.29	880	20	561
SCW-4	4	12	52	14.5	12.5	5.9	18	50	0.49	990	20	562
SCW-5	5	15	65	21	18	6.8	31	80	0.78	1,160	20	563
SCW-6	6	18	79	21.5	19.5	7.5	51	150	1.47	1,390	20	564
SCW-8	8	24	101	28.5	26	9.8	115	350	3.43	2,060	10	565

片ネジタイプ

