


ミスマ

TiAlN COATED SOLID CARBIDE DRILLS

TiAlNコート超硬ドリル

●スタブ -STUB LENGTH-

TAC-RFESDB



R形シンニング／スリーレーキ／ウェーブ切刃

材質	 				<table><tr><th>直径D</th><th>公差(h7)</th></tr><tr><td>3</td><td>$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.010 \end{smallmatrix}$</td></tr><tr><td>3.1~6</td><td>$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$</td></tr><tr><td>6.1~10</td><td>$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$</td></tr><tr><td>10.1~13</td><td>$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$</td></tr></table>		直径D	公差(h7)	3	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.010 \end{smallmatrix}$	3.1~6	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$	6.1~10	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$	10.1~13	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$	<table><tr><th>シャンク径d</th><th>公差(h6)</th></tr><tr><td>6</td><td>$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.008 \end{smallmatrix}$</td></tr><tr><td>8・10</td><td>$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$</td></tr><tr><td>12・14</td><td>$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$</td></tr></table>		シャンク径d	公差(h6)	6	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.008 \end{smallmatrix}$	8・10	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$	12・14	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$
	直径D	公差(h7)																								
3	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.010 \end{smallmatrix}$																									
3.1~6	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.012 \end{smallmatrix}$																									
6.1~10	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.015 \end{smallmatrix}$																									
10.1~13	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.018 \end{smallmatrix}$																									
シャンク径d	公差(h6)																									
6	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.008 \end{smallmatrix}$																									
8・10	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.009 \end{smallmatrix}$																									
12・14	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.011 \end{smallmatrix}$																									
仕様	   						L R形シンニング／スリーレーキ／ウェーブ切削 																			
	一般鋼 (SS・SC材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (～45HRC)	高硬度鋼 (50HRC～)	工具鋼 (SKD、SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC、FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	樹脂																
◎	◎			○	○	○																				

◎=最適 ○=適

型番 TAC-RFESDB 1本単位

直径D	溝長ℓ	全長L	シャンク径d	¥通常単価 30本以上はお見積り		
				1~4本	5~9本	10~29本
3	20	66	6	2,350	2,229	2,152
3.1	20	66	6	2,820	2,677	2,590
3.2	20	66	6	2,820	2,677	2,590
3.3	20	66	6	2,820	2,677	2,590
3.4	20	66	6	2,820	2,677	2,590
3.5	20	66	6	2,610	2,478	2,391
3.6	20	66	6	2,980	2,826	2,738
3.7	20	66	6	2,980	2,826	2,738
3.8	24	66	6	2,990	2,836	2,748
3.9	24	66	6	2,980	2,826	2,738
4	24	66	6	2,610	2,478	2,391
4.1	24	66	6	3,200	3,035	2,936
4.2	24	66	6	3,190	3,025	2,926
4.3	24	66	6	3,190	3,025	2,926
4.4	24	66	6	3,200	3,035	2,936
4.5	24	66	6	2,910	2,756	2,668
4.6	24	66	6	3,420	3,244	3,145
4.7	24	66	6	3,420	3,244	3,145
4.8	28	66	6	3,410	3,234	3,135
4.9	28	66	6	3,420	3,244	3,145
5	28	66	6	2,970	2,816	2,728
5.1	28	66	6	3,570	3,383	3,284
5.2	28	66	6	3,570	3,383	3,284
5.3	28	66	6	3,570	3,383	3,284
5.4	28	66	6	3,610	3,423	3,314
5.5	28	66	6	3,300	3,135	3,036
5.6	28	66	6	3,800	3,602	3,493
5.7	28	66	6	3,800	3,602	3,493
5.8	28	66	6	3,790	3,592	3,482
5.9	28	66	6	3,800	3,602	3,493
6	28	66	6	3,300	3,135	3,036
6.1	34	79	8	3,800	3,602	3,493
6.2	34	79	8	3,800	3,602	3,493
6.3	34	79	8	3,800	3,602	3,493
6.4	34	79	8	3,800	3,602	3,493
6.5	34	79	8	3,800	3,602	3,493
6.6	34	79	8	4,050	3,841	3,721
6.7	34	79	8	4,050	3,841	3,721
6.8	34	79	8	4,050	3,841	3,721
6.9	34	79	8	4,050	3,841	3,721
7	34	79	8	4,050	3,841	3,721
7.1	41	79	8	4,270	4,051	3,919
7.2	41	79	8	4,270	4,051	3,919
7.3	41	79	8	4,270	4,051	3,919
7.4	41	79	8	4,270	4,051	3,919
7.5	41	79	8	4,270	4,051	3,919
7.6	41	79	8	4,530	4,299	4,167
7.7	41	79	8	4,530	4,299	4,167
7.8	41	79	8	4,530	4,299	4,167

直径D	溝長ℓ	全長L	シャンク径d	¥通常単価 30本以上はお見積り		
				1~4本	5~9本	10~29本
7.9	41	79	8	4,530	4,299	4,167
8	41	79	8	4,530	4,299	4,167
8.1	47	89	10	4,750	4,508	4,365
8.2	47	89	10	4,750	4,508	4,365
8.3	47	89	10	4,750	4,508	4,365
8.4	47	89	10	4,750	4,508	4,365
8.5	47	89	10	4,750	4,508	4,365
8.6	47	89	10	5,000	4,748	4,594
8.7	47	89	10	5,000	4,748	4,594
8.8	47	89	10	5,000	4,748	4,594
8.9	47	89	10	5,000	4,748	4,594
9	47	89	10	5,000	4,748	4,594
9.1	47	89	10	5,250	4,986	4,822
9.2	47	89	10	5,250	4,986	4,822
9.3	47	89	10	5,250	4,986	4,822
9.5	47	89	10	5,250	4,986	4,822
9.6	47	89	10	5,470	5,195	5,031
9.7	47	89	10	5,470	5,195	5,031
9.8	47	89	10	5,470	5,195	5,031
9.9	47	89	10	5,470	5,195	5,031
10	47	89	10	5,470	5,195	5,031
10.1	55	102	12	5,690	5,404	5,229
10.2	55	102	12	5,690	5,404	5,229
10.3	55	102	12	5,690	5,404	5,229
10.4	55	102	12	5,690	5,404	5,229
10.5	55	102	12	5,690	5,404	5,229
10.6	55	102	12	5,900	5,603	5,427
10.7	55	102	12	5,900	5,603	5,427
10.8	55	102	12	5,900	5,603	5,427
10.9	55	102	12	5,900	5,603	5,427
11	55	102	12	5,900	5,625	5,427
11.1	55	102	12	6,170	5,851	5,675
11.2	55	102	12	6,170	5,851	5,675
11.3	55	102	12	6,170	5,851	5,675
11.4	55	102	12	6,170	5,851	5,675
11.5	55	102	12	6,170	5,851	5,675
11.6	55	102	12	6,380	6,061	5,863
11.7	55	102	12	6,380	6,061	5,863
11.8	55	102	12	6,380	6,061	5,863
11.9	55	102	12	6,380	6,061	5,863
12	55	102	12	6,380	6,061	5,863
12.1	60	107	14	7,940	7,533	7,302
12.3	60	107	14	7,940	7,533	7,302
12.4	60	107	14	7,940	7,544	7,302
12.5	60	107	14	7,940	7,533	7,302
12.6	60	107	14	8,190	7,772	7,531
12.8	60	107	14	8,190	7,772	7,531
12.9	60	107	14	—	—	—
13	60	107	14	8,190	7,772	7,531



Order 注文例

TAC-RFESDB 5 型番 直径(D)



Delivery 出荷日



在庫品

巻末-7

切削条件 P.643

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Eが特長!

- ウェーブ切刃の採用により、抜群の切れ味と強度を実現し、切りくず排出も促進させます。
- スリーレーキ+R形シンニングを施すことにより、高い求心性を発揮します。
- 耐久性を高めるため、TAC-ESDBAに比べ芯厚を大きくしています。

切刃形状



コーナー形状

