


MDS-C フレキシブルカップリング - シングルディスクタイプ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 0 バックラッシュ⁰

構造

● クランピングタイプ

MDS-C



● 適用推奨モータ

	MDS-C
サーボモータ	◎
ステッピングモータ	◎
一般汎用モータ	●

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

● 特性

	MDS-C
バックラッシュ ⁰	◎
許容ミスアライメント	○

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

- ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
- 全長が短いコンパクト設計。
- ステンレスディスクが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

● 用途


アクチュエータ/XYステージ

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	MDS-C
ハブ	A2017 アルマイト処理
ディスク	SUS304
ピン	SUS303
カラー	SUS303
六角穴付きボルト	SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒)

● 静的ねじりばね定数の比較(シングルディスクタイプ)



軸穴・キー溝追加加工 → P.2139

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145

ステンレスねじ変更 → P.2143

対応可・別料金

ステンレスねじ変更サービスと組み合わせてください

対応可・別料金