


ミスミ

TS COATED SOLID CARBIDE DUAL LEAD DRILLS

TSコート超硬複合ネジレドリル

●スタブ -STUB LENGTH-

TSC-DL-ESDB



X形シンニング／スリーレーキ／ウェーブ切刃



				直径D	公差(h7)	シャンク径d	公差(h6)	X形シンニング / スリーレーキ / ウェーブ切刃	
材質	MG 超硬 TS			3	0 -0.010	4・6	0 -0.008		
				3.5~6	0 -0.012	8・10	0 -0.009		
仕様	先端角 145° スタブ 20°・30° 再研磨			6.5~10	0 -0.015	12	0 -0.011		
				10.3~12	0 -0.018				
一般鋼 (SS材)	合金鋼 (SCM)	調質鋼 (~45HRC)	高硬度鋼 (50HRC~)	工具鋼 (SKD, SKS)	ステンレス鋼 (SUS)	鋳鉄 (FC, FCD)	アルミ (Al)	銅 (Cu)	樹脂
◎	◎	○		○	○	○			

◎=最適 ○=適

1本単位

型番	直径 D	溝長 l	全長 L	シャンク径 d	¥通常単価 30本以上はお見積り		
					1~4本	5~9本	10~29本
TSC-DL-ESDB	3	20	50	4	4,840	4,598	4,444
	3.5	20	50	4	4,840	4,598	4,444
	4	24	60	4	5,360	5,086	4,920
	4.5	24	60	6	5,360	5,086	4,920
	5	28	60	6	5,720	5,434	5,258
	5.5	28	60	6	6,160	5,852	5,665
	6	28	60	6	6,160	5,852	5,665
	6.5	34	80	8	6,600	6,270	6,072
	6.8	34	80	8	6,600	6,270	6,072
	7	34	80	8	7,480	7,106	6,875
	7.5	41	90	8	7,480	7,106	6,875
	8	41	90	8	7,480	7,106	6,875
旋削工具	8.5	47	105	10	8,360	7,942	7,689
	9	47	105	10	8,360	7,942	7,689
	10	47	105	10	9,680	9,196	8,899
	10.3	55	115	12	9,680	9,196	8,899
	11	55	115	12	10,560	10,032	9,713
	12	55	115	12	11,000	10,450	10,120

切削条件 P.643

Order
注文例TSC-DL-ESDB 5
型番 直径(D)Delivery
出荷日

在庫品

巻末-7

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

EJが特長!

- ネジレ角が先端に近い部分は30°、シャンクに近い部分は20°になります。
- 20°の部分は、芯厚が厚いため、工具の耐久性が高まります。
- 超微粒子超硬合金+TSコートとの組み合わせにより優れた耐摩耗性を実現します。



WEBなら切削工具60万点の品揃え

●通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報は、ミスミVONAをご参照ください。

ミスミ ドリル

