


MOL/MOL-C フレキシブルカップリング - オルダムタイプ - セットスクリータイプ / クランピングタイプ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 許容ミスアライメント大 偏心反力小



寸法・価格

単位: mm

品番	価格(円)		A	L	W	E	F	G	M	ねじ締めつけトルク (N・m)
	1組	スペーサ								
MOL-16	1,440	200	16	7	18	7	3.5		M3	0.7
MOL-20	1,590	270	20	9	23	9	4.5		M4	1.7
MOL-25	1,790	360	25	11	28.2	11	5.5		M5	4
MOL-32	2,220	550	32	12.7	32.7	14.5	6.5		M6	7
MOL-40	6,640	4,450	40	14	32	17	7		M6	7
MOL-50	7,910	4,800	50	17	38.2	23	8.5		M8	15
MOL-63	11,000	6,120	63	21	46.6	28	10.5		M10	30
MOL-16C	2,250	200	16	12.5	29	7	3	5	M2.5	1
MOL-20C	2,400	270	20	14.4	33.8	9	3	6.5	M2.5	1
MOL-25C	2,750	360	25	16.5	39.2	11	3.8	9	M3	1.5
MOL-32C	3,340	550	32	18.7	44.7	14.5	4.5	11	M4	2.5
MOL-40C	7,680	4,450	40	23	50	17	7	13	M5	4
MOL-50C	9,740	4,800	50	27	58.2	23	8	16	M6	8
MOL-63C	14,100	6,120	63	33	70.6	28	10	21	M8	16

品番	標準軸穴径 D1・D2															
	3	4	5	6	6.35	8	9.525	10	11	12	14	15	16	18	20	25
MOL-16	●	●	●	●	●											
MOL-20		●	●	●	●	●										
MOL-25			●	●	●	●	●	●								
MOL-32						●	●	●	●	●						
MOL-40							●	●	●	●	●	●				
MOL-50										●	●	●	●	●	●	
MOL-63												●	●	●	●	●
MOL-16C			●	●												
MOL-20C				●	●	●										
MOL-25C					●	●		●								
MOL-32C						●		●	●							
MOL-40C									●	●	●	●				
MOL-50C												●	●	●	●	
MOL-63C													●	●	●	●

- 全商品に六角穴付き止めねじ (MOL) または六角穴付きボルト (MOL-C) が付属しています。
- セットスクリータイプ MOL の軸穴径の寸法許容差はH8です。
- 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
- ハブの一方がセットスクリータイプ、他方がクランピングタイプの組み合わせのご注文にも応じます。

軸穴・キー溝追加加工 → P.2139
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145
お問い合わせください

SUS ステンレスねじ変更 → P.2143
対応可・別料金