


MRG/MRGS リジッドカップリング - セットスクリータイプ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 0 パックラッシュ0 高トルク 高剛性 SUS ステンレス

MRG アルミニウム合金製
MRGS オールステンレス製



*1: 軸穴径がφ4以下の場合は止めねじは1カ所です。

寸法・価格・性能

単位: mm

品番 1	価格(円)	A	W	F	M	ねじ締めつけトルク (N・m)	標準軸穴径(寸法許容差H8)															
							D1・D2 2															
							3	4	5	6	8	10	12	15	16	18	19	20	25	28	30	32
MRG-16	760	16	24	6	M3	0.7	●	●	●	●												
MRG-20	840	20	30	7	M3	0.7			●	●	●											
MRG-25	1,020	25	36	9	M4	1.7				●	●	●										
MRG-32	1,400	32	41	10	M4	1.7					●	●	●									
MRG-40	3,020	40	44	10.5	M5	4						●	●	●	●	●	●					
MRG-50	5,060	50	53	12	M6	7								●	●	●	●	●				
MRG-65	9,260	65	65	16	M8	15													●	●	●	
MRGS-16	1,680	16	24	6	M3	0.7			●	●												
MRGS-20	1,980	20	30	7	M3	0.7			●	●	●											
MRGS-25	2,370	25	36	9	M4	1.7				●	●	●										
MRGS-32	2,650	32	41	10	M4	1.7					●	●	●									
MRGS-40	5,110	40	44	10.5	M5	4						●	●	●	●	●	●					
MRGS-50	10,500	50	53	12	M6	7								●	●	●	●	●				
MRGS-65	18,600	65	65	16	M8	15													●	●	●	

- 全商品に六角穴付き止めねじが付属しています。
- 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。

軸穴・キー溝追加加工 → P.2139
対応可・別料金

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145
お問い合わせください

SUS ステンレスねじ変更 → P.2143
お問い合わせください