



\*1: スリット加工前の寸法許容差です。



- 2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。
- クランピングタイプ。シャフトの取り付け・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
- 搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
- 軽質なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
- 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
- 材質・仕上げ

RoHS2適合

|          | FCCA-C アルミニウム製    | FCCS-C ステンレス製            |
|----------|-------------------|--------------------------|
| 本体       | アルミニウム合金<br>バレル研磨 | SUS304<br>バレル研磨          |
| 六角穴付きボルト | SUSXM7            | SUSXM7<br>二硫化モリブデンコーティング |

単位: mm

| 品番 <b>1</b><br>アルミニウム製 | 価格(円) | 質量(g) | 品番 <b>1</b><br>ステンレス製 | 価格(円) | 質量(g) | D1 | D2 | B1 | B2 | A  | W  | P  | H  | F   | M(並目) |
|------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-------|
| <b>FCCA-8-8-C</b>      | 1,560 | 9     | <b>FCCS-8-8-C</b>     | 2,130 | 26    | 8  | 8  |    |    | 12 | 32 | 10 | 11 | 4   | M3    |
| <b>FCCA-8-10-C</b>     | 1,780 | 16    | <b>FCCS-8-10-C</b>    | 2,500 | 46    | 8  | 10 |    | 8  | 14 | 40 | 12 | 14 | 4.5 | M4    |
| <b>FCCA-10-10-C</b>    | 1,780 | 15    | <b>FCCS-10-10-C</b>   | 2,500 | 43    | 10 | 10 | 8  | 8  | 14 | 40 | 12 | 14 | 4.5 | M4    |
| <b>FCCA-10-12-C</b>    | 2,050 | 22    | <b>FCCS-10-12-C</b>   | 2,870 | 65    | 10 | 12 | 8  | 10 | 16 | 45 | 15 | 15 | 4.5 | M4    |
| <b>FCCA-12-12-C</b>    | 2,050 | 21    | <b>FCCS-12-12-C</b>   | 2,870 | 61    | 12 | 12 | 10 | 10 | 16 | 45 | 15 | 15 | 4.5 | M4    |
| <b>FCCA-10-15-C</b>    | 2,380 | 39    | <b>FCCS-10-15-C</b>   | 3,340 | 116   | 10 | 15 | 8  | 12 | 19 | 55 | 19 | 18 | 5.5 | M5    |
| <b>FCCA-12-15-C</b>    | 2,380 | 38    | <b>FCCS-12-15-C</b>   | 3,340 | 111   | 12 | 15 | 10 | 12 | 19 | 55 | 19 | 18 | 5.5 | M5    |
| <b>FCCA-15-15-C</b>    | 2,380 | 34    | <b>FCCS-15-15-C</b>   | 3,340 | 102   | 15 | 15 | 12 | 12 | 19 | 55 | 19 | 18 | 5.5 | M5    |
| <b>FCCA-12-20-C</b>    | 2,830 | 77    | <b>FCCS-12-20-C</b>   | 4,000 | 229   | 12 | 20 | 10 | 16 | 25 | 64 | 24 | 20 | 5.5 | M5    |
| <b>FCCA-15-20-C</b>    | 2,830 | 73    | <b>FCCS-15-20-C</b>   | 4,000 | 217   | 15 | 20 | 12 | 16 | 25 | 64 | 24 | 20 | 5.5 | M5    |
| <b>FCCA-20-20-C</b>    | 2,830 | 64    | <b>FCCS-20-20-C</b>   | 4,000 | 190   | 20 | 20 | 16 | 16 | 25 | 64 | 24 | 20 | 5.5 | M5    |

● 使用例



- 品番指定 直送 14時当日出荷 NBK ネットショップ

**FCCS-10-15-C**



|                        |                |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 | ねじカット → P.2149 | ゆるみ止め → P.2150 | レーザ刻印 → P.2161 |
| 対応可・別料金                | 対応不可           | お問い合わせください     | 対応可・別料金        |