



- 品番の末尾記号により、グリップ取り付け穴の有無が選択できます。➡

FS ——— グリップ取り付け穴つき

FS-N ——— グリップ取り付け穴なし

- 本商品にはグリップが付属していません。グリップは別途ご注文ください。➡ P.1239

- 材質・仕上げ

RoHS2適合

	FS
本体	FC200 クロムメッキ

単位：mm

品番 グリップ取り付け穴つき	価格(円)	M	P	適用推奨グリップ SM ➡ P.1296	品番 グリップ取り付け穴なし	価格(円)	D	H	A	s	d	C	Lc	質量(g)
FS-50	890	M4	17	SM-4	FS-40-N	640	40	28	13	15	22	5	14.5	250
FS-63	1,740	M5	23	SM-5	FS-50-N	890	50	32	14	18	27	5	15	415
					FS-63-N	1,740	63	40	15	25	35	5	15	750

- 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

FS-50-N

商品記号 ➡ ➡

クリーン洗浄・クリーン梱包 ➡ P.2145
対応不可

ゆるみ止め ➡ P.2150
対応不可

レーザー刻印 ➡ P.2161
対応不可

軸穴追加工 ➡ P.2155
お問い合わせください