



- 平板形ホルダつきマグネット。
- 磁石を金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。➡ P.1423
- 3種類の磁石を標準化。
- 接着またはグラブスクリュー **[SGP]** などを使用して固定してください。➡ P.1769

- 材質・仕上げ

 RoHS2適合

	JDD-HF	JDD-SC	JDD-ND
磁石	ハードフェライト	サマコバ	ネオジム ニッケルメッキ
ホルダ	SUM22L相当 三価クロメート処理	SUM22L相当 三価クロメート処理	SUM22L相当 三価クロメート処理
リング	ナイロン66	ナイロン66	ナイロン66
耐熱温度	200℃	200℃	80℃

JDD-HF ハードフェライト

単位: mm

品番 1	価格(円)	吸着力(N)	D	H	質量(g)
JDD-HF-10	330	4	10 ±0.1	4.5 ^{+0.2} _{-0.1}	3
JDD-HF-13	360	10	13 ±0.1	4.5 ^{+0.2} _{-0.1}	5
JDD-HF-16	430	18	16 ±0.1	4.5 ^{+0.2} _{-0.1}	7
JDD-HF-20	520	30	20 ±0.1	6 ^{+0.2} _{-0.1}	15
JDD-HF-25	570	40	25 ±0.1	7 ^{+0.3} _{-0.1}	27
JDD-HF-32	600	80	32 ±0.1	7 ^{+0.3} _{-0.1}	43
JDD-HF-40	830	125	40 ^{+0.2} _{-0.1}	8 ^{+0.4} _{-0.1}	77
JDD-HF-50	1,040	220	50 ^{+0.2} _{-0.1}	10 ^{+0.5} _{-0.1}	151
JDD-HF-63	1,820	350	63 ^{+0.3} _{-0.1}	14 ^{+0.5} _{-0.1}	336
JDD-HF-80	3,550	600	80 ^{+0.5} _{-0.1}	18 ^{+0.5} _{-0.1}	697
JDD-HF-100	9,600	900	100 ^{+0.5} _{-0.1}	22 ^{+0.5} _{-0.1}	1330
JDD-HF-125	23,500	1300	125 ^{+0.5} _{-0.1}	26 ^{+0.5} _{-0.1}	2460