




## 金属加工箇所の冷却・給油・給水用クーラントノズル



### 大きさ3タイプ

ロックラインは曲げることによる内径変化がなく、流量が減少しません。また、形を一度セットすればクーラント圧力で戻すことはありません。



タイプ	内径(mm)	R (最小半径)	最大圧液 (MPa)	流量 (ℓ/min)
タイプ 6	6 (1/4")	32	0.34	16
タイプ 13	13 (1/2")	44	0.21	30
タイプ 19	19 (3/4")	65	0.14	70

### 溶けない・サビない・折れない



#### ⚠️ ご使用上の注意

ご利用の際は、仕様の範囲内でお使いください。酸性の作業環境では抗酸性ホースシステムをご利用ください。部品等の組立て及び交換には専用のプライヤーをご利用していただくとう便利です。



抗酸性ホースシステム

### 取扱い簡単

パーツは素手でピース同士を強く押し込むと組立てられます。プライヤーをご利用いただくとさらに簡単便利です。

