

LINE UP

Rainbow Mask Series

	INFO-2200		MR-930		INFO-760		HAYATE II	
機種画像								
型式	INFO-2200-C [キャップ型] INFO-2200-H [ヘルメット取付型]		MR-930-C [キャップ型] MR-930-H [ヘルメット取付型]		INFO-760-C [キャップ型] INFO-760-H [ヘルメット取付型]		HYT II-C [キャップ型] HYT II-H [ヘルメット取付型]	
応答速度	1/20,000秒		1/20,000秒		1/20,000秒		1/12,000秒	
透光時	#3		#3		#3		#3	
遮光濃度調整範囲	WELD #8～#13 CUT #5～#8 GRIND #3(固定) X-MODE #8～#13		WELD #8～#13 CUT #5～#8 GRIND #3(固定)		WELD #8～#13 CUT #5～#8 GRIND #3(固定) X-MODE #8～#13		#8～#13	
遮光濃度調整方式	ボタン式 #1単位		ボタン式 #1単位		ボタン式 #0.5単位		ボリューム式無段階	
感度調整	0～10(11段階切替)		0～10(11段階切替)		0～10(11段階切替)		ボリューム式無段階	
センサー数	4		4		2		2	
戻り速度	0.1～1.0秒(11段階切替)		0.1～1.0秒(11段階切替)		0.1～1.0秒(11段階切替)		0.1/0.8秒(2段階切替)	
使用温度範囲	-5℃～55℃		-10℃～55℃		-5℃～55℃		-10℃～55℃	
INFOモード	アーク時間・時刻・タイマー・ アラーム・言語(日本語・英語)・ ヘルプ(取扱説明)		—		アーク時間・ アーク回数・ 時刻		—	
電源	リチウム電池(CR-2450×2) ソーラーパネル 併用		リチウム電池(CR-2450×2) ソーラーパネル 併用		リチウム電池(CR-2450×1) ソーラーパネル 併用		単四乾電池×2 ソーラーパネル 併用	
Auto-ON/Auto-OFF	アーク光感知で自動ON 45分以上連続して 光の感知が無い場合、 自動OFF		アーク光感知で自動ON 45分以上連続して 光の感知が無い場合、 自動OFF		アーク光感知で自動ON 45分以上連続して 光の感知が無い場合、 自動OFF		アーク光感知で自動ON 20分以上連続して 光の感知が無い場合、 自動OFF	
視野範囲	横112mm×縦78mm		横97mm×縦60mm		横102mm×縦49mm		横95mm×縦40mm	
質量	INFO-2200-C 660g INFO-2200-H 625g		MR-930-C 575g MR-930-H 540g		INFO-760-C 480g INFO-760-H 445g		HYT-C 525g HYT-H 490g	

応答速度

速

← 1/20,000秒

1/12,000秒 →

遅

応答速度の分母の数字が大きいくほど遮光スピードが速くなります。

遮光濃度

暗

← #13

#3 →

明

遮光濃度の#数字が大きいくほど暗くなります。