


特殊ねじ (e-nedzi.com) 真空装置用ねじ 低頭・小頭ねじ 機能性ステンレスねじ チタンねじ 特殊材質ねじ 耐薬品ねじ 特殊表面処理ねじ 微細ねじ 脱着防止ねじ D2US (ウイナ) フラッシュ加工 固定・位置決めねじ インチねじ いたすら防止ねじ ハンカロボネジ フラック オイルレベルウインボック 樹脂ねじ 底金・ゆるみ止め

**SNZF/SNZFS** 精密機器用十字穴付き皿小ねじ (微細ねじ)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 微細 SUS ステンレス



SNZF-TBZ

● 品番指定 直送 14時当日出荷 NBKネットショップ

**SNZFS-M1.7-3**

1 2

袋単位でご注文ください。  
1本からご注文できます。→ P.2147

- 精密機器用の微細ねじ (0番1種)。
- M1.4-M2.6。
- 通常の皿小ねじに比べ頭部がコンパクトです。

● 用途

機器・装置のコンパクト化  
小型精密機器

● 材質・仕上げ

RoHS2適合

	SNZF-TBZ	SNZFS
本体	SWCH16A 黒色三価クロメート処理	SUSXM7 (SUS304相当)

単位: mm

SNZF-TBZ		SNZFS		共通寸法								
スチール製・黒色三価クロメート処理		ステンレス製										
品番	質量 (g)	品番	質量 (g)	M	L <sup>1</sup>					D1	L1	
SNZF-M1.4-TBZ	0.016 - 0.066	SNZFS-M1.4	0.016 - 0.066	M1.4	2	3	4	5	6	8	2	0.45
		SNZFS-M1.6	0.033 - 0.11	M1.6		3	4	5	6	8	10	2.3
SNZF-M1.7-TBZ	0.027 - 0.13	SNZFS-M1.7	0.04 - 0.13	M1.7	2	3	4	5	6	8	10	2.5
SNZF-M2-TBZ	0.038 - 0.18	SNZFS-M2	0.056 - 0.18	M2	2	3	4	5	6	8	10	3
SNZF-M2.6-TBZ	0.1 - 0.27	SNZFS-M2.6	0.1 - 0.27	M2.6		3	4	5	6	8	4	0.8

\*1: SNZF-M1.7-2-TBZ | SNZFS-M2-2-TBZ は、標準品にありません。

SNZF-TBZ スチール製・黒色三価クロメート処理

品番	価格/袋*1 (円)							1袋入り数
	L							
	2	3	4	5	6	8	10	
SNZF-M1.4-TBZ	400	400	400	400	400	400		50
SNZF-M1.7-TBZ	450	450	450	450	450	450	450	50
SNZF-M2-TBZ	450	450	450	450	450	450	450	50
SNZF-M2.6-TBZ		500	500	500	500	500		50

\*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.2147

SNZFS ステンレス製

品番	価格/袋*1 (円)							1袋入り数
	L							
	2	3	4	5	6	8	10	
SNZFS-M1.4	400	350	600	350	350	650		50
SNZFS-M1.6		550	550	550	550	550	600	50
SNZFS-M1.7		350	350	350	550	550	550	50
SNZFS-M2		550	550	550	550	550	550	50
SNZFS-M2.6		650	650	650	650	700		50

\*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。→ P.2147

1 バラ売り → P.2147 クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 ねじカット → P.2149 ゆるみ止め → P.2150 脱落防止加工 → P.2151  
 対応可・別料金 対応可・別料金 対応不可 対応可・別料金 対応不可