



検査成績書を標準で添付しています。
詳細はU-15ページをご参照ください。


■共通仕様

- 器差: ±2μm
- 平面度: 0.6μm
- 平行度: 2μm
- 測定力: 5~10N
- 標準付属品: 基準棒 1本(測定範囲0~25mmは除く)
スパナ(No.301336) 1個

■内部構造



■測定結果の最大誤差とばらつきを大きく改善




(仕様、価格、デザイン(外観)ならびにサービス内容などは、予告なしに変更することがあります。あらかじめご了承ください。)

102シリーズ 標準外側マイクロメータ ラチェットシンプルマイクロメータ M317・M327

- 片手での操作に不慣れな方でも測定結果にばらつきのない安定した測定を可能にするラチェットシンプル機構を採用しています。
- シンプル部、スピーダ部どちらでもラチェット操作が可能です。

- ラチェット機構による測定軸方向への微振動で、安定した測定を実現しています。
- ラチェット音により、確実な動作確認と安心感が得られます。
- スピーダ部ラチェットの使用により早送りが可能です。
- 定圧装置は部品メンテナンスも特別なテクニックを必要としない簡単機構です。
- フレームは塗装、防熱カバー付
- 測定面は超硬合金チップ付



■仕様

コードNo.	符号	測定範囲 (mm)	目量 (mm)	質量 (g)	標準価格
102-701	M317-25	0~25	0.01	180	8,340円
102-707	M327-25		0.001		9,700円
102-702	M317-50	25~50	0.01	270	12,400円
102-708	M327-50		0.001		13,800円

■外観寸法図

