



■オール鍛造品 C1形



品 番	各 部 の 寸 法 mm											使用ボルト		適 用 電 線		圧縮使用 ダイス 対角 mm	適 用 工 具		包装個数
	φD	φd1	E	A	A1	A3	B	C	φd2	L	H	径	本数	形 状	より線 外 径 mm		ポンプ	ヘッド	
C1-14C	14	4.8	26	55	25	30	40	5	14	90	8	M12	1	円形圧縮	4.4	14	NOM 2500A NOM 3000	NP 520 NP 1000	3
C1-22C		5.9													5.5				
C1-38C		7.8													7.3				
C1-60C	19	9.8	30							94	10.5				9.3	19			

■オール鍛造品 C2形



品 番	各 部 の 寸 法 mm												使用ボルト		適 用 電 線		圧縮使用 ダイス 対角 mm	適 用 工 具		包装個数
	φD	φd1	E	A	A1	A2	A3	B	C	φd2	L	H	径	本数	形 状	より線 外 径 mm		ポンプ	ヘッ ド	
C2-14C	14	4.8	26	90	18		32	40	5		125	8			円形圧縮	4.4	14	NOM 2500A NOM 3000	NP 520 NP 1000	3
C2-22C		5.9														5.5				
C2-38C		7.8														7.3				
C2-60C	19	9.8	30				6		135	11.0	9.3	19								
C2-100C	23	12.6	39	95	20	40	35		8	14	150	13.0	12.0	23						
C2-125C	26	14.1										14.5	13.5	26						
C2-150C	29	15.4	44	110	25		45	50			10	170	16.0	14.7	29					
C2-200C	32	17.9	53			180				17.5		17.0	32							
C2-240C	36	19.4	62			207				20.5		18.5	36							
C2-250C	38	19.9		212	23.0	19.0	38													
C2-325C	42	22.7	70	115	50		12		222	25.5	21.7	42								
C2-400C	47	25.2							24.1	47										
C2-500C		28.0							26.9											

注1) 標準品は羽子板の接触面のみに、半田めっきを施しております。

2) 「全面すずめっき」タイプ (SN) もご用意致しております。品番例 C4-250C-SN (RoHS指令の規制適合品です)

3) 特注品として、「取付孔ナシ」「孔径変更」タイプも、製作できます。

4) 導体素線径は1mm以上のものをご使用下さい。

5) KIP・MLFC・LH・PNCT・PDP線等のご使用いただけません。