

ブランドロゴ横の国旗は各ブランドの本社所在地です。

ツノダ Cutting Pliers **ニッパ** RoHS

同商品群
在庫数 16 アイテム

先端形状

107mm

MNK-100

特長 ●針金からプラスチックまで切断可能な手のひらサイズのニッパです。

仕様 ●セミフラッシュ刃
●ばね付 ●開きすぎ防止ストッパー付(開き幅調整)

材質 ●機械構造用炭素鋼
●グリップ:塩化ビニール

製造国 ●日本

刃表面形状
セミフラッシュ

発注単位1丁 (価格改定日 19.04) 株式会社ツノダ [318323]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
828-3569	MNK-100	¥1,336	¥1,870	φ1.6 φ2.0	107	6	50	164(60)

◎商品のお問い合わせ:0256-92-5715 <http://www.tsunoda-japan.com/>

ツノダ Cutting Pliers **ニッパ** RoHS

同商品群
在庫数 16 アイテム

先端形状

117mm

MN-115

特長 ●より線を残さずきれいに切れます。

仕様 ●セミフラッシュ刃
●ばね付

材質 ●機械構造用炭素鋼
●グリップ:塩化ビニール

製造国 ●日本

刃表面形状
セミフラッシュ

発注単位1丁 (価格改定日 19.04) 株式会社ツノダ [318323]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
828-3570	MN-115	¥1,200	¥1,680	φ1.2 φ2.0	117	6	65	306(55)

◎商品のお問い合わせ:0256-92-5715 <http://www.tsunoda-japan.com/>

ツノダ Cutting Pliers **ニッパ** RoHS

同商品群
在庫数 16 アイテム

先端形状

125mm

FC-120

特長 ●ゲートの切断やリード線など細かい線材が切断しやすい小型軽量ニッパです。

仕様 ●フラット刃
●ばね付

材質 ●機械構造用炭素鋼
●グリップ:エラストマー樹脂

製造国 ●日本

刃表面形状
フラット刃

発注単位1丁 (価格改定日 19.04) 株式会社ツノダ [318323]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
828-3588	FC-120	¥914	¥1,280	φ2.6 φ1.2	125	6	45	505(127)

◎商品のお問い合わせ:0256-92-5715 <http://www.tsunoda-japan.com/>

ツノダ Micro Cutting Pliers **マイクロニッパ** RoHS

同商品群
在庫数 16 アイテム

先端形状

126mm

MN-125

特長 ●より線を残さずきれいに切れます。

仕様 ●セミフラッシュ刃
●ばね付

材質 ●機械構造用炭素鋼
●グリップ:塩化ビニール

製造国 ●日本

刃表面形状
セミフラッシュ

発注単位1丁 (価格改定日 19.04) 株式会社ツノダ [318323]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
828-3571	MN-125	¥1,207	¥1,690	φ1.6 φ2.0	126	6	70	260(112)

◎商品のお問い合わせ:0256-92-5715 <http://www.tsunoda-japan.com/>

ツノダ Micro Cutting Pliers **マイクロニッパ 先細タイプ** RoHS

同商品群
在庫数 16 アイテム

先端形状

124mm

PM-120

特長 ●頭部が薄く細いので、入り組んだ所での切断に最適です。

仕様 ●セミフラッシュ刃
●ばね付

材質 ●特殊合金鋼
●グリップ:塩化ビニール

製造国 ●日本

刃表面形状
セミフラッシュ

発注単位1丁 (価格改定日 19.04) 株式会社ツノダ [318323]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
828-3572	PM-120	¥1,186	¥1,660	φ1.6 φ2.0	124	6	60	444(102)

◎商品のお問い合わせ:0256-92-5715 <http://www.tsunoda-japan.com/>

トップ Micro Nippers **“マイクロニッパ”** RoHS

同商品群
在庫数 6 アイテム

先端形状

124mm

MN-125

特長 ●電子機器関係の細線や銅線などの連続作業に最適です。
●頭部は小さく、基板や部品を傷めないように刃部先端を丸く加工してあります。

仕様 ●ラウンド刃 ●ばね付

材質 ●Cr-V

製造国 ●日本

刃表面形状
ラウンド刃

発注単位1丁 (価格改定日 19.07) トップ工業株式会社 [673776]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
335-7112	MN-125	¥2,643	¥3,700	- φ0.13~1.2	124	6	65	233(69)

◎商品のお問い合わせ:0256-33-1681 <http://www.toptools.co.jp/>

アネックス Nippers **クラフト用ニッパ** RoHS

同商品群
在庫数 1 アイテム

先端形状

120mm

280

特長 ●テグスや銅、真鍮、アルミ製ワイヤーの切断に最適です。

仕様 ●フラット刃
●ばね付

材質 ●炭素工具鋼

製造国 ●日本

刃表面形状
フラット刃

発注単位1個 株式会社製作所 [302290]

発注コード	品番	税抜価格(1個)	メーカー希望小売価格(1個)	切断能力(mm)	全長(mm)	梱包数(個)	質量(g)	実績(前年比%)
493-6248	280	¥786	¥1,100	φ0.5 φ0.5 φ0.5	120	6	49	131(91)

◎商品のお問い合わせ:0256-32-6321 <http://www.anextool.co.jp/>

メリー印 Angle Cutting Nippers **二枚式ばね付斜ニッパ** RoHS

同商品群
在庫数 27 アイテム

先端形状

125mm

550S-125

特長 ●股部にばねを挿入しているのでも使いやすいです。
●二枚式です。
●刃部角度40°です。
●電器機具の修理、組み立て、電線の切断に適しています。

仕様 ●ばね付

材質 ●炭素鋼
●グリップ:ポリ塩化ビニール

製造国 ●日本

刃表面形状
薄刃

発注単位1丁 室本鉄工株式会社 [909707]

発注コード	品番	税抜価格(1丁)	メーカー希望小売価格(1丁)	切断能力(mm)	全長(mm)	梱包数(丁)	質量(g)	実績(前年比%)
395-6679	550S-125	¥3,114	¥4,360	φ0.9 φ1.2	125	6	115	90(148)

◎商品のお問い合わせ:072-850-0091 <http://www.muromoto.co.jp/>