

DLCRVDBL4D **NEW!**

DLC-REVOドリル バリレス 4D

DLC-REVO Drills Burrless 4D

切削条件 Cutting Condition ▶▶▶17

超硬
DLC REVO
h7
135°
38°
h6
4DC
2.0-16.0


工具材料 コーティング 直径許容差 先端角 ねじれ角 シャンク許容差 加工穴深さ 直径範囲

●通り穴の抜けバリを低減し、陣笠残りはゼロのドリルです。非鉄金属用。

Reducing the burr at the exit of holes, and conical chips. For Non-Ferrous Metals.



※ 通り穴用のドリルです。



LIST 9910

オーダ方法 商品記号

単位 (Unit) : mm

| 商品記号 Code | 直径 DC | 有効長 LU | 溝長 LCF | シャンク長 LS | 全長 OAL | シャンク径 DCONMS | 先端 PL | 在庫 Stock | 参考価格 (円) Price (¥) |
|----------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------------|----------|-------------|-----------------------|
| DLCRVDBL4D0200 | 2.0 | 12 | 15 | 32.1 | | | 0.9 | | 8,100 |
| DLCRVDBL4D0210 | 2.1 | 14.9 | | 29.2 | | | | | 8,100 |
| DLCRVDBL4D0220 | 2.2 | 14.7 | | 29.3 | | | 1 | | 8,100 |
| DLCRVDBL4D0230 | 2.3 | 14.6 | 18 | 29.4 | | | | | 8,100 |
| DLCRVDBL4D0240 | 2.4 | 14.4 | | 29.5 | | | 1.1 | | 8,100 |
| DLCRVDBL4D0250 | 2.5 | 14.3 | | 29.6 | 49 | 3 | | | 8,100 |
| DLCRVDBL4D0260 | 2.6 | 16.1 | | 27.7 | | | 1.2 | | 8,100 |
| DLCRVDBL4D0270 | 2.7 | 16 | | 27.8 | | | | | 8,100 |
| DLCRVDBL4D0280 | 2.8 | 15.8 | 20 | 27.9 | | | 1.3 | | 8,100 |
| DLCRVDBL4D0290 | 2.9 | 15.7 | | 28 | | | | | 8,100 |
| DLCRVDBL4D0300 | 3.0 | 15.5 | | 28 | | | 1.4 | | 8,100 |
| DLCRVDBL4D0310 | 3.1 | 20.4 | | 33.2 | | | | | 8,710 |
| DLCRVDBL4D0320 | 3.2 | 20.2 | | 33.3 | | | 1.5 | | 8,710 |
| DLCRVDBL4D0330 | 3.3 | 20.1 | 25 | 33.4 | | | | | 8,710 |
| DLCRVDBL4D0340 | 3.4 | 19.9 | | 33.5 | | | 1.6 | | 8,710 |
| DLCRVDBL4D0350 | 3.5 | 19.8 | | 33.6 | 60 | 4 | | | 8,710 |
| DLCRVDBL4D0360 | 3.6 | 22.6 | | 30.7 | | | 1.7 | | 9,160 |
| DLCRVDBL4D0370 | 3.7 | 22.5 | | 30.8 | | | | | 9,160 |
| DLCRVDBL4D0380 | 3.8 | 22.3 | 28 | 30.9 | | | 1.8 | | 9,160 |
| DLCRVDBL4D0390 | 3.9 | 22.2 | | 31 | | | | | 9,160 |
| DLCRVDBL4D0400 | 4.0 | 22 | | 31 | | | 1.9 | | 9,850 |
| DLCRVDBL4D0410 | 4.1 | 25.9 | | 43.2 | | | | | 9,850 |
| DLCRVDBL4D0420 | 4.2 | 25.7 | | 43.3 | | | 2 | | 9,850 |
| DLCRVDBL4D0430 | 4.3 | 25.6 | 32 | 43.4 | | | | | 9,850 |
| DLCRVDBL4D0440 | 4.4 | 25.4 | | 43.5 | | | 2.1 | | 10,500 |
| DLCRVDBL4D0450 | 4.5 | 25.3 | | 43.6 | 77 | 5 | | | 10,500 |
| DLCRVDBL4D0460 | 4.6 | 32.1 | | 36.7 | | | 2.2 | | 10,500 |
| DLCRVDBL4D0480 | 4.8 | 31.8 | 39 | 36.8 | | | | | 10,500 |
| DLCRVDBL4D0490 | 4.9 | 31.7 | | 36.9 | | | 2.3 | | 11,100 |
| DLCRVDBL4D0500 | 5.0 | 31.5 | | 37 | | | | | 11,100 |
| DLCRVDBL4D0510 | 5.1 | 32.4 | | 40.2 | | | 2.4 | | 11,100 |
| DLCRVDBL4D0520 | 5.2 | 32.2 | | 40.3 | | | | | 11,100 |
| DLCRVDBL4D0530 | 5.3 | 32.1 | 40 | 40.4 | | | 2.5 | | 11,100 |
| DLCRVDBL4D0540 | 5.4 | 31.9 | | 40.5 | | | | | 11,100 |
| DLCRVDBL4D0550 | 5.5 | 31.8 | | 40.6 | 82 | 6 | | | 11,100 |
| DLCRVDBL4D0560 | 5.6 | 33.6 | | 38.7 | | | 2.6 | | 11,700 |
| DLCRVDBL4D0570 | 5.7 | 33.5 | | 38.8 | | | | | 11,700 |
| DLCRVDBL4D0580 | 5.8 | 33.3 | 42 | 38.9 | | | 2.7 | | 11,700 |
| DLCRVDBL4D0590 | 5.9 | 33.2 | | 39 | | | | | 11,700 |
| DLCRVDBL4D0600 | 6.0 | 33 | | 39.2 | | | 2.8 | | 11,700 |
| DLCRVDBL4D0610 | 6.1 | 33.9 | | 39.3 | | | | | 11,700 |
| DLCRVDBL4D0620 | 6.2 | 33.7 | | 39.4 | | | 2.9 | | 11,700 |
| DLCRVDBL4D0630 | 6.3 | 33.6 | 43 | 39.5 | | | | | 11,700 |
| DLCRVDBL4D0640 | 6.4 | 33.4 | | 39.6 | | | 3 | | 12,300 |
| DLCRVDBL4D0650 | 6.5 | 33.3 | | 39.7 | 84 | 7 | | | 12,300 |
| DLCRVDBL4D0660 | 6.6 | 34.1 | | 38.8 | | | 3.1 | | 12,300 |
| DLCRVDBL4D0680 | 6.8 | 33.8 | 44 | 38.9 | | | | | 12,300 |
| DLCRVDBL4D0690 | 6.9 | 33.7 | | 39 | | | 3.2 | | 13,200 |
| DLCRVDBL4D0700 | 7.0 | 33.5 | | 43.2 | | | | | 13,200 |
| DLCRVDBL4D0710 | 7.1 | 35.4 | | 43.3 | | | 3.3 | | 13,200 |
| DLCRVDBL4D0720 | 7.2 | 35.2 | | 43.4 | | | | | 13,200 |
| DLCRVDBL4D0730 | 7.3 | 35.1 | 46 | 43.5 | | | 3.4 | | 13,800 |
| DLCRVDBL4D0740 | 7.4 | 34.9 | | 43.6 | 91 | 8 | | | 13,800 |
| DLCRVDBL4D0750 | 7.5 | 34.8 | | 42.7 | | | 3.5 | | 13,800 |
| DLCRVDBL4D0760 | 7.6 | 35.6 | | 42.8 | | | | | 13,800 |
| DLCRVDBL4D0770 | 7.7 | 35.5 | 47 | 42.9 | | | 3.6 | | 13,800 |
| DLCRVDBL4D0780 | 7.8 | 35.3 | | | | | | | 13,800 |
| DLCRVDBL4D0790 | 7.9 | 35.2 | | | | | | | 13,800 |

| 商品記号 Code | 直径 DC | 有効長 LU | 溝長 LCF | シャンク長 LS | 全長 OAL | シャンク径 DCONMS | 先端 PL | 在庫 Stock | 参考価格 (円) Price (¥) |
|----------------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------------|----------|-------------|-----------------------|
| DLCRVDBL4D0800 | 8.0 | 35 | 47 | 43 | 91 | 8 | 3.6 | | 13,800 |
| DLCRVDBL4D0810 | 8.1 | 42.9 | | 42.2 | | | | | 14,600 |
| DLCRVDBL4D0820 | 8.2 | 42.7 | | 42.3 | | | 3.7 | | 14,600 |
| DLCRVDBL4D0830 | 8.3 | 42.6 | 55 | 42.4 | | | | | 14,600 |
| DLCRVDBL4D0840 | 8.4 | 42.4 | | 42.5 | | | 3.8 | | 14,600 |
| DLCRVDBL4D0850 | 8.5 | 42.3 | | 42.6 | 99 | 9 | | | 14,600 |
| DLCRVDBL4D0860 | 8.6 | 44.1 | | 40.7 | | | 3.9 | | 15,200 |
| DLCRVDBL4D0870 | 8.7 | 44 | | 40.8 | | | | | 15,200 |
| DLCRVDBL4D0880 | 8.8 | 43.8 | 57 | 40.9 | | | 4 | | 15,200 |
| DLCRVDBL4D0890 | 8.9 | 43.7 | | 41 | | | | | 15,200 |
| DLCRVDBL4D0900 | 9.0 | 43.5 | | 45.2 | | | 4.1 | | 16,000 |
| DLCRVDBL4D0910 | 9.1 | 46.4 | | 45.3 | | | | | 16,000 |
| DLCRVDBL4D0920 | 9.2 | 46.2 | | 45.4 | | | 4.2 | | 16,000 |
| DLCRVDBL4D0930 | 9.3 | 46.1 | 60 | 45.5 | | | | | 16,000 |
| DLCRVDBL4D0940 | 9.4 | 45.9 | | 45.6 | 107 | 10 | 4.3 | | 16,000 |
| DLCRVDBL4D0950 | 9.5 | 45.8 | | 46.2 | | | | | 16,600 |
| DLCRVDBL4D0960 | 9.6 | 47.6 | | 43.7 | | | 4.4 | | 16,600 |
| DLCRVDBL4D0970 | 9.7 | 47.5 | | 43.8 | | | | | 16,600 |
| DLCRVDBL4D0980 | 9.8 | 47.3 | 62 | 43.9 | | | 4.5 | | 16,600 |
| DLCRVDBL4D0990 | 9.9 | 47.2 | | 44 | | | | | 16,600 |
| DLCRVDBL4D1000 | 10.0 | 47 | | 46.2 | | | 4.6 | | 17,300 |
| DLCRVDBL4D1010 | 10.1 | 52.9 | | 46.3 | | | | | 17,300 |
| DLCRVDBL4D1020 | 10.2 | 52.7 | | 46.4 | | | 4.7 | | 17,300 |
| DLCRVDBL4D1030 | 10.3 | 52.6 | 68 | 46.5 | | | | | 17,300 |
| DLCRVDBL4D1040 | 10.4 | 52.4 | | 46.6 | 116 | 11 | 4.8 | | 18,200 |
| DLCRVDBL4D1050 | 10.5 | 52.3 | | 44.7 | | | | | 18,200 |
| DLCRVDBL4D1060 | 10.6 | 54.1 | | 44.8 | | | 4.9 | | 18,200 |
| DLCRVDBL4D1070 | 10.7 | 54 | | 44.9 | | | | | 18,200 |
| DLCRVDBL4D1080 | 10.8 | 53.8 | 70 | 45 | | | 5 | | 18,800 |
| DLCRVDBL4D1090 | 10.9 | 53.7 | | 48.2 | | | | | 18,800 |
| DLCRVDBL4D1100 | 11.0 | 53.5 | | 48.3 | | | 5.1 | | 18,800 |
| DLCRVDBL4D1110 | 11.1 | 56.4 | | 48.4 | | | | | 18,800 |
| DLCRVDBL4D1120 | 11.2 | 56.2 | | 48.5 | | | 5.2 | | 18,800 |
| DLCRVDBL4D1130 | 11.3 | 56.1 | 73 | 48.6 | | | | | 18,800 |
| DLCRVDBL4D1140 | 11.4 | 55.9 | | 48.7 | | | 5.3 | | 19,500 |
| DLCRVDBL4D1150 | 11.5 | 55.8 | | 48.8 | 123 | 12 | | | 19,500 |
| DLCRVDBL4D1160 | 11.6 | 58.6 | | 45.7 | | | 5.4 | | 19,500 |
| DLCRVDBL4D1170 | 11.7 | 58.5 | | 45.8 | | | | | 19,500 |
| DLCRVDBL4D1180 | 11.8 | 58.3 | 76 | 45.9 | | | 5.5 | | 19,500 |
| DLCRVDBL4D1190 | 11.9 | 58.2 | | 46 | | | | | 19,500 |
| DLCRVDBL4D1200 | 12.0 | 58 | | 57.2 | | | 5.6 | | 20,100 |
| DLCRVDBL4D1210 | 12.1 | 60.9 | | 57.3 | | | | | 20,100 |
| DLCRVDBL4D1220 | 12.2 | 60.7 | | 57.4 | | | 5.7 | | 20,100 |
| DLCRVDBL4D1230 | 12.3 | 60.6 | 79 | 57.5 | | | | | 20,100 |
| DLCRVDBL4D1240 | 12.4 | 60.4 | | 57.6 | | | 5.8 | | 20,100 |
| DLCRVDBL4D1250 | 12.5 | 60.3 | | 57.7 | 138 | 13 | | | 20,800 |
| DLCRVDBL4D1260 | 12.6 | 62.1 | | 55.7 | | | | | 20,800 |
| DLCRVDBL4D1270 | 12.7 | 62 | | 55.8 | | | 5.9 | | 20,800 |
| DLCRVDBL4D1280 | 12.8 | 61.8 | 81 | 55.9 | | | | | 21,600 |
| DLCRVDBL4D1290 | 12.9 | 61.7 | | 59.3 | | | 6 | | 21,600 |
| DLCRVDBL4D1300 | 13.0 | 61.5 | | 59.4 | | | | | 21,600 |
| DLCRVDBL4D1310 | 13.1 | 67.4 | | 59.5 | | | 6.1 | | 21,600 |
| DLCRVDBL4D1320 | 13.2 | 67.2 | | 59.6 | | | | | 22,200 |
| DLCRVDBL4D1330 | 13.3 | 67.1 | 87 | 59.7 | | | 6.2 | | 22,200 |
| DLCRVDBL4D1340 | 13.4 | 66.9 | | 56.7 | | | | | 22,200 |
| DLCRVDBL4D1350 | 13.5 | 66.8 | | 56.8 | 148 | 14 | | | 22,200 |
| DLCRVDBL4D1360 | 13.6 | 69.6 | | 56.9 | | | 6.3 | | 22,200 |
| DLCRVDBL4D1370 | 13.7 | 69.5 | 90 | | | | | | 22,200 |
| DLCRVDBL4D1380 | 13.8 | 69.3 | | | | | | | 22,200 |
| DLCRVDBL4D1390 | 13.9 | 69.2 | | | | | | | 22,200 |

DLCRVDBL4D は通り穴用のドリルです。
コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上の問題はありません。