

AQDEXOH15D

アクアドリル EX オイルホール 15D


AQUA Drills EX Oil-Hole 15D

切削条件 Cutting Condition ▶▶A-142

超硬 工具材料	AQ EX コーティング	h7 直径許容差	140° 先端角	24° ~ 32° ねじれ角	h6 シャンク径許容差	1.0-12.0 直径範囲
-------------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------------

- ウェット加工、MQL加工が可能なドリルです。
- ドリル径の15倍までの高能率穴加工用です。

This drill provides reliable wet and MQL drilling.
High performance up to 15x drill diameter.



LIST 9614

オーダ方法 商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AQDEXOH15D0100	1.0	18	66			18,800
AQDEXOH15D0110	1.1	20				18,800
AQDEXOH15D0120	1.2	22				18,800
AQDEXOH15D0130	1.3	23	71			18,800
AQDEXOH15D0140	1.4	25				18,800
AQDEXOH15D0150	1.5	27				18,800
AQDEXOH15D0160	1.6	29				18,800
AQDEXOH15D0170	1.7	31				18,800
AQDEXOH15D0180	1.8	32	80			18,800
AQDEXOH15D0190	1.9	34				18,800
AQDEXOH15D0200	2.0	36		3		18,800
AQDEXOH15D0210	2.1	38				18,800
AQDEXOH15D0220	2.2	40				18,800
AQDEXOH15D0230	2.3	41	93			18,800
AQDEXOH15D0240	2.4	43				18,800
AQDEXOH15D0250	2.5	45				18,800
AQDEXOH15D0260	2.6	47				18,800
AQDEXOH15D0270	2.7	49				18,800
AQDEXOH15D0280	2.8	50	104			18,800
AQDEXOH15D0290	2.9	52				18,800
AQDEXOH15D0300	3.0	54				20,100
AQDEXOH15D0310	3.1					20,100
AQDEXOH15D0320	3.2					20,100
AQDEXOH15D0330	3.3	63	113			20,100
AQDEXOH15D0340	3.4					20,100
AQDEXOH15D0350	3.5			4		20,100
AQDEXOH15D0360	3.6					20,600
AQDEXOH15D0370	3.7					20,600
AQDEXOH15D0380	3.8	72	122			20,600
AQDEXOH15D0390	3.9					20,600
AQDEXOH15D0400	4.0					20,600
AQDEXOH15D0410	4.1					21,200
AQDEXOH15D0420	4.2					21,200
AQDEXOH15D0430	4.3	81	131			21,200
AQDEXOH15D0440	4.4					21,200
AQDEXOH15D0450	4.5			5		21,200
AQDEXOH15D0460	4.6					21,500
AQDEXOH15D0470	4.7					21,500
AQDEXOH15D0480	4.8	90	140			21,500
AQDEXOH15D0490	4.9					21,500
AQDEXOH15D0500	5.0					21,500
AQDEXOH15D0510	5.1					22,800
AQDEXOH15D0520	5.2					22,800
AQDEXOH15D0530	5.3	99	149			22,800
AQDEXOH15D0540	5.4					22,800
AQDEXOH15D0550	5.5			6		22,800
AQDEXOH15D0560	5.6					24,300
AQDEXOH15D0570	5.7					24,300
AQDEXOH15D0580	5.8	108	158			24,300
AQDEXOH15D0590	5.9					24,300
AQDEXOH15D0600	6.0					24,300
AQDEXOH15D0610	6.1					25,400
AQDEXOH15D0620	6.2					25,400
AQDEXOH15D0630	6.3	117	167			25,400
AQDEXOH15D0640	6.4					25,400
AQDEXOH15D0650	6.5			7		25,400
AQDEXOH15D0660	6.6					26,900
AQDEXOH15D0670	6.7					26,900
AQDEXOH15D0680	6.8	126	176			26,900
AQDEXOH15D0690	6.9					26,900

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AQDEXOH15D0700	7.0	126	176	7		26,900
AQDEXOH15D0710	7.1					28,100
AQDEXOH15D0720	7.2					28,100
AQDEXOH15D0730	7.3	135	185			28,100
AQDEXOH15D0740	7.4					28,100
AQDEXOH15D0750	7.5			8		28,100
AQDEXOH15D0760	7.6					29,700
AQDEXOH15D0770	7.7					29,700
AQDEXOH15D0780	7.8	144	194			29,700
AQDEXOH15D0790	7.9					29,700
AQDEXOH15D0800	8.0					29,700
AQDEXOH15D0810	8.1					31,200
AQDEXOH15D0820	8.2					31,200
AQDEXOH15D0830	8.3	153	203			31,200
AQDEXOH15D0840	8.4					31,200
AQDEXOH15D0850	8.5			9		31,200
AQDEXOH15D0860	8.6					32,900
AQDEXOH15D0870	8.7					32,900
AQDEXOH15D0880	8.8	162	212			32,900
AQDEXOH15D0890	8.9					32,900
AQDEXOH15D0900	9.0					32,900
AQDEXOH15D0910	9.1					34,400
AQDEXOH15D0920	9.2					34,400
AQDEXOH15D0930	9.3	171	221			34,400
AQDEXOH15D0940	9.4					34,400
AQDEXOH15D0950	9.5			10		34,400
AQDEXOH15D0960	9.6					35,800
AQDEXOH15D0970	9.7					35,800
AQDEXOH15D0980	9.8	180	230			35,800
AQDEXOH15D0990	9.9					35,800
AQDEXOH15D1000	10.0					35,800
AQDEXOH15D1010	10.1					37,500
AQDEXOH15D1020	10.2					37,500
AQDEXOH15D1030	10.3	189	249			37,500
AQDEXOH15D1040	10.4					37,500
AQDEXOH15D1050	10.5			11		37,500
AQDEXOH15D1060	10.6					39,200
AQDEXOH15D1070	10.7					39,200
AQDEXOH15D1080	10.8	198	258			39,200
AQDEXOH15D1090	10.9					39,200
AQDEXOH15D1100	11.0					39,200
AQDEXOH15D1110	11.1					40,800
AQDEXOH15D1120	11.2					40,800
AQDEXOH15D1130	11.3	207	267			40,800
AQDEXOH15D1140	11.4					40,800
AQDEXOH15D1150	11.5			12		40,800
AQDEXOH15D1160	11.6					42,300
AQDEXOH15D1170	11.7					42,300
AQDEXOH15D1180	11.8	216	276			42,300
AQDEXOH15D1190	11.9					42,300
AQDEXOH15D1200	12.0					42,300