

超硬

AQ
EX

h7

180°

20°

h6

0.2-20.0

工具材料

コーティング

直径許容差

先端角


ねじれ角

シャンク径許容差

直径範囲

●穴あけ性能が良好な座ぐり用ドリルです。

●傾斜面やタップ下穴加工に最適です。



LIST 9610

オーダー方法


商品記号

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AQDEXZ0020	0.20	0.66		0.98		●	7,450
AQDEXZ0021	0.21					●	-
AQDEXZ0022	0.22					□	-
AQDEXZ0023	0.23					□	-
AQDEXZ0024	0.24					□	-
AQDEXZ0025	0.25					●	7,920
AQDEXZ0026	0.26					□	-
AQDEXZ0027	0.27					□	-
AQDEXZ0028	0.28					□	-
AQDEXZ0029	0.29					□	-
AQDEXZ0030	0.30					●	7,330
AQDEXZ0031	0.31					□	-
AQDEXZ0032	0.32					□	-
AQDEXZ0033	0.33					□	-
AQDEXZ0034	0.34					●	7,830
AQDEXZ0035	0.35					□	-
AQDEXZ0036	0.36					□	-
AQDEXZ0037	0.37					□	-
AQDEXZ0038	0.38					□	-
AQDEXZ0039	0.39					●	7,250
AQDEXZ0040	0.40					□	-
AQDEXZ0041	0.41					□	-
AQDEXZ0042	0.42					□	-
AQDEXZ0043	0.43					●	7,670
AQDEXZ0044	0.44					□	-
AQDEXZ0045	0.45					□	-
AQDEXZ0046	0.46					●	7,100
AQDEXZ0047	0.47					□	-
AQDEXZ0048	0.48					□	-
AQDEXZ0049	0.49					●	7,130
AQDEXZ0050	0.50					□	-
AQDEXZ0051	0.51					□	-
AQDEXZ0052	0.52					●	6,600
AQDEXZ0053	0.53					□	-
AQDEXZ0054	0.54					□	-
AQDEXZ0055	0.55					●	6,600
AQDEXZ0056	0.56					□	-
AQDEXZ0057	0.57					□	-
AQDEXZ0058	0.58					●	6,600
AQDEXZ0059	0.59					□	-
AQDEXZ0060	0.60					●	6,600
AQDEXZ0061	0.61					□	-
AQDEXZ0062	0.62					●	6,600
AQDEXZ0063	0.63					□	-
AQDEXZ0064	0.64					●	6,600
AQDEXZ0065	0.65					□	-
AQDEXZ0066	0.66					●	6,600
AQDEXZ0067	0.67					□	-
AQDEXZ0068	0.68					●	6,600
AQDEXZ0069	0.69					□	-
AQDEXZ0070	0.70					●	6,600
AQDEXZ0071	0.71					□	-
AQDEXZ0072	0.72					●	6,600
AQDEXZ0073	0.73					□	-
AQDEXZ0074	0.74					●	6,600
AQDEXZ0075	0.75					□	-
AQDEXZ0076	0.76					●	6,600
AQDEXZ0077	0.77					□	-
AQDEXZ0078	0.78					●	6,600
AQDEXZ0079	0.79					□	-

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	首下 L1	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AQDEXZ0080	0.80	2.64		2.99		●	6,600
AQDEXZ0081	0.81					□	-
AQDEXZ0082	0.82	2.8		3.19		●	7,130
AQDEXZ0083	0.83					□	-
AQDEXZ0084	0.84					□	-
AQDEXZ0085	0.85					●	6,600
AQDEXZ0086	0.86					□	-
AQDEXZ0087	0.87					□	-
AQDEXZ0088	0.88	2.97		3.28		●	7,130
AQDEXZ0089	0.89					□	-
AQDEXZ0090	0.90					●	6,600
AQDEXZ0091	0.91					□	-
AQDEXZ0092	0.92					●	7,130
AQDEXZ0093	0.93					□	-
AQDEXZ0094	0.94					●	6,600
AQDEXZ0095	0.95					□	-
AQDEXZ0096	0.96					●	6,600
AQDEXZ0097	0.97					□	-
AQDEXZ0098	0.98	3.3		3.6		●	6,600
AQDEXZ0099	0.99					□	-
AQDEXZ0100	1.00					●	6,600
AQDEXZ0101	1.01					□	-
AQDEXZ0102	1.02					●	6,600
AQDEXZ0103	1.03	3.5		3.8		□	-
AQDEXZ0104	1.04					●	6,600
AQDEXZ0105	1.05					□	-
AQDEXZ0106	1.06					●	6,600
AQDEXZ0107	1.07					□	-
AQDEXZ0108	1.08	3.6		3.9		●	6,600
AQDEXZ0109	1.09					□	-
AQDEXZ0110	1.10					●	6,600
AQDEXZ0111	1.11					□	-
AQDEXZ0112	1.12					●	6,600
AQDEXZ0113	1.13	3.7		4.0		□	-
AQDEXZ0114	1.14					●	6,600
AQDEXZ0115	1.15					□	-
AQDEXZ0116	1.16					●	6,600
AQDEXZ0117	1.17					□	-
AQDEXZ0118	1.18	3.9		4.2		●	6,600
AQDEXZ0119	1.19					□	-
AQDEXZ0120	1.20					●	6,600
AQDEXZ0121	1.21					□	-
AQDEXZ0122	1.22					●	6,600
AQDEXZ0123	1.23	4.1		4.4		□	-
AQDEXZ0124	1.24					●	6,600
AQDEXZ0125	1.25					□	-
AQDEXZ0126	1.26					●	6,600
AQDEXZ0127	1.27					□	-
AQDEXZ0128	1.28	4.2		4.5		●	6,600
AQDEXZ0129	1.29					□	-
AQDEXZ0130	1.30					●	6,600
AQDEXZ0131	1.31					□	-
AQDEXZ0132	1.32					●	6,600
AQDEXZ0133	1.33	4.4		4.7		□	-
AQDEXZ0134	1.34					●	6,600
AQDEXZ0135	1.35					□	-
AQDEXZ0136	1.36					●	6,600
AQDEXZ0137	1.37					□	-
AQDEXZ0138	1.38	4.6		4.9		●	6,600
AQDEXZ0139	1.39					□	-



*直径1.99mm以下はDcx3



新商品

超硬ドリル

ハイスピード

タップ

超硬エンドミル

ハイスピードエンドミル

パック・セット商品

その他

技術資料

索引