


アイナット (鋳造製)

Eye Nut

〈ミリネジ〉 Metric Thread 材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	H	B	A	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
IN-2M	2	8	10	5	8	M-2	2	10	0.10	660	50	820
IN-3M	3	9	12	6	9	M-3	4	15	0.15	660	50	821
IN-4M	4	10	14	7	10	M-4	6	20	0.20	680	30	822
IN-5M	5	13	18	8	11	M-5	11	30	0.29	750	20	823
IN-6M	5.5	16	20	10	13	M-6	17	50	0.49	840	20	342
IN-8M	7	19	26	14	16	M-8	34	80	0.78	950	20	343
IN-10M	8	25	32	17	20	M-10	60	150	1.47	1,100	20	344
IN-12M	10	30	39	22	24	M-12	116	220	2.16	1,600	10	345
IN-16M	13	34	46	26	31	M-16	240	450	4.41	3,500	10	346



〈ブネジ〉 Inch Thread 材質：ステンレス SUS304 (mm)


品番	D	L	H	B	A	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
IN-6W	5.5	16	20	11	13	W-1/4	17	50	0.49	840	20	347
IN-8W	7	19	26	14	16	W-5/16	34	80	0.78	950	20	348
IN-10W	8	25	32	17	20	W-3/8	60	150	1.47	1,100	20	349
IN-12W	10	30	39	22	24	W-1/2	116	220	2.16	1,600	10	350
IN-16W	13	34	46	26	31	W-5/8	240	450	4.41	3,500	10	351

アイナット (鍛造製)

Eye Nut, Forged

〈ミリネジ〉 Metric Thread 材質：ステンレス SUS304 (価格改定日 H28.1) (mm)

品番	D	L	H	B	A	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
INF-8M	6.3	20	26.3	13	16	M-8	31	80	0.78	1,080	20	1631
INF-10M	8	25	33	15.5	20	M-10	58	150	1.47	1,230	20	1632
INF-12M	10	30	40	21	25	M-12	110	220	2.16	1,720	10	1633
INF-16M	12.5	35	47.5	24.5	30	M-16	200	450	4.41	3,830	10	1634
INF-20M	16	40	56	30	35	M-20	350	630	6.18	4,500	5	1635
INF-24M	20	50	70	41	45	M-24	760	950	9.31	6,860	5	1636




※サイズ24以上もご照会下さい。

オープンアイボルト

Open Eye Bolt

●使用方法

ドライバーでカンタンに開けることが出来るので、ボルト施工後にパイプなどをカンタンに通すことが出来ます。



ボルトを施工箇所にねじ込みプラスドライバーでネジを外します。

金具にチェーン等を通す。

プラスドライバーでネジを締める。



はずれません。再び開くことも出来ます。

〈ミリネジ〉 Metric Thread 材質：ステンレス SUS304 (mm)

品番	D	L	H	B	S	A	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
IBO-6M	5	25	36	14	35	11	M-6	18	30	0.29	1,940	20	1002
IBO-8M	6	30	42	15	45	13	M-8	31	50	0.49	2,200	20	1003
IBO-10M	8	35	49	18	50	15	M-10	65	80	0.78	2,530	20	1004
IBO-12M	9	40	58	22	60	19	M-12	99	100	0.98	2,860	10	1005

〈ブネジ〉 Inch Thread 材質：ステンレス SUS304 (mm)

品番	D	L	H	B	S	A	捻径	weight (g)	参考使用荷重 (kgf)	参考使用荷重 (kN)	価格(円)/個	入数	コード No.
IBO-6W	5	25	36	14	35	11	W-1/4	18	30	0.29	1,940	20	1006
IBO-8W	6	30	42	15	45	13	W-5/16	31	50	0.49	2,200	20	1007
IBO-10W	8	35	49	18	50	15	W-3/8	65	80	0.78	2,530	20	1008
IBO-12W	9	40	58	22	60	19	W-1/2	99	100	0.98	2,860	10	1009



※アイが広いので太目のパイプ等も通せます。