



●鋼からステンレスまでの深い位置の隅 R 加工に最適です。

This end mill is suitable for corner radius milling, from Carbon Steel to Stainless Steel.



●鋼からステンレス鋼、アルミまで加工ができます。

This end mill is suited for profile milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.



切削条件 Cutting Condition ▶▶E-59

オーダ方法 商品記号 単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	外径 Dc	コーナ半径 r	刃長 ℓ	首下長 ℓ ₂	首径 D ₁	全長 L	シャンク径 Ds	刃数 N	在庫 Stock
AGREU10R2	10	2	20			150	10		
AGREU10R2.5		2.5							
AGREU12R2		2							
AGREU12R2.5	12	2.5	24			175	12		
AGREU12R3		3							
AGREU16R2	16	2							
AGREU16R2.5		2.5							
AGREU16R3		3	32	72	14.3	200	16	4	
AGREU16R3.5		3.5							
AGREU16R4		4							
AGREU20R2	20	2							
AGREU20R2.5		2.5							
AGREU20R3		3	38	90	18	225	20		
AGREU20R3.5		3.5							
AGREU20R4		4							
AGREU20R5	25	5							
AGREU25R2		2							
AGREU25R2.5		2.5							
AGREU25R3		3							
AGREU25R3.5		3.5							
AGREU25R4	30	4							
AGREU25R5		5							
AGREU30R2		2	45				25	5	
AGREU30R2.5		2.5							
AGREU30R3		3				270			
AGREU30R3.5	35	3.5							
AGREU30R4		4							
AGREU30R5		5							
AGREU35R3		3							
AGREU35R3.5		3.5	53			290			
AGREU35R4	40	4							
AGREU35R5		5							
AGREU40R3		3					32		
AGREU40R3.5		3.5	63			310		6	
AGREU40R4		4							
AGREU40R5	50	5							
AGREU50R3		3							
AGREU50R3.5		3.5							
AGREU50R4		4	75			350	42		
AGREU50R5		5							
AGREU50R10		10							

LIST 6420

オーダ方法 商品記号 単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	ボール半径 R	外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
2AGRE0.5	0.5	1	2	55			6,840
2AGRE1	1	2	4	60			5,970
2AGRE1.5	1.5	3	6	70			5,970
2AGRE2	2	4	8		6		5,970
2AGRE2.5	2.5	5	10				6,200
2AGRE3	3	6	12	90			6,200
2AGRE3.5	3.5	7	14		8		6,920
2AGRE4	4	8	16				6,920
2AGRE4.5	4.5	9	18		10		8,340
2AGRE5	5	10	20				8,340
2AGRE5.5	5.5	11	22		12		10,300
2AGRE6	6	12	24				10,300
2AGRE6.5	6.5	13	26		16		12,800
2AGRE7	7	14	28				12,800
2AGRE7.5	7.5	15	30				15,800
2AGRE8	8	16	32	150			15,800
2AGRE9	9	18	36		20		18,200
2AGRE10	10	20	40	160			21,600
2AGRE12.5	12.5	25	50	180	25		28,200

許容差 Tolerance (mm)	
外径 Dc	R
0 ~ -0.02	+0.02 ~ -0.01

一般 構造用鋼	炭素鋼	合金鋼	プレハード鋼	調質鋼 ダイス鋼	高硬度鋼	
SS400	S45C S50C	SCM SCR	NAK	30 ~ 45HRC	45 ~ 55HRC	55 ~ 60HRC
◎	◎	◎	◎	○	×	×
高硬度鋼	ステンレス鋼	Ti 合金 耐熱合金	鋳鉄	アルミ合金	銅合金	グラファイト
60 ~ 66HRC	SUS304 SUS316	SUS420	FC FCD	AI AC/ADC	Cu	Graphite
×	◎	○	○	○	○	—

◎:最適 Excellent ○:適用 Good ×:不適 Not Used -:推奨しません Not recommended