

切断砥石

ディスクグラインダ用

リトルカット、ステンスリトルカット

1枚補強

標準在庫品



特長

- ・汎用普及タイプの切断砥石です。
- ・ステンレス専用タイプのステンスリトルカットもあります。

用途

軽量一般鋼材のパイプ、アングル、チャンネル、丸棒など、湯口の切断

※ 受注製造品

発注品番	明 細					寸 法 (mm) 外径 × 厚み × 穴径	最高使用周速度 (m/s)	入 数 (枚)		発注単位 (枚)	備 考
	砥材	粒度	硬度	結合剤	処理記号			小箱	大箱		
1000C81012	A	36	P	B	F	100×2.0×15	72	10	500	500	
※ 1000C81022	A	46	S	B	F	100×2.0×15	72	10	500	500	
※ 1000C80041	A	36	P	B	F	125×2.0×20	72	10	400	400	
1000C81032	A	36	P	B	F	125×2.0×22	72	10	400	400	
※ 1000C80061	A	36	P	B	F	150×2.0×20	72	10	200	200	
1000C81042	A	36	P	B	F	150×2.0×22	72	10	200	200	
※ 1000C80081	A	36	P	B	F	180×2.0×20	72	10	200	200	
1000C81052	A	36	P	B	F	180×2.0×22	72	10	200	200	
1000C81062	A	36	P	B	F	205×2.0×22	72	10	150	150	
1000C80111	A	36	P	B	F	205×2.0×25.4	72	10	150	150	
1000C82012	WA	36	P	B	F	100×2.0×15	72	10	500	500	ステンスリトルカット

切断砥石

オフセット砥石

フラインジディスク

ダイヤモンド工具
(建築土木用)

ビトリファイド砥石

ビットホイール

ダイヤモンド工具
(種別用)

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

研磨材

選定表

技術資料