


# XGT2-C フレキシブルカップリング - 高減衰能ゴムタイプ - 標準タイプ サイズ追加 特許取得済

[WEB 選定ナビ](#)
[WEB CAD Download](#)
[0](#)
[バックラッシュ0](#)
[高ゲイン対応](#)
[高トルク](#)
[高剛性](#)
[振動吸収](#)
[電気絶縁性](#)

## XGT2-C



\*1:  $E = D_2 + 0.5$  ( $D_2 < 5$ )  
 $E = D_2 + 1$  ( $D_2 \geq 5$ )

## 寸法・価格

単位: mm

品番	価格(円)	A	L	W	F	G	M	ねじ締めつけトルク (N・m)
XGT2-15C	4,190	15	6.5	23	2.15	5	M1.6	0.25
XGT2-19C	4,000	19	7.7	26	2.65	6.5	M2	0.5
XGT2-25C	4,410	25	9.5	32	3.25	9	M2.5	1
XGT2-27C	4,530	27	9.5	32	3.25	10	M2.5	1
XGT2-30C	4,660	30	11	36	4	11	M3	1.5
XGT2-34C	5,100	34	12	38	4	12.25	M3	1.5
XGT2-39C	5,940	39	15.5	48	4.5	14.5	M4	2.5
XGT2-44C	7,300	44	15	48	4.75	16	M4	2.5
XGT2-56C	8,510	56	19.5	60	5.5	20	M5	7
XGT2-68C	12,500	68	24	75	7	25	M6	12

品番	標準軸穴径 D1-D2									
XGT2-15C	3-5	3-6	4-4	4-5	4-6	4.5-5	5-5	5-6	6-6	
XGT2-19C	4-5 6.35-8	4-8 8-8	5-5	5-6	5-7	5-8	6-6	6-6.35	6-7	6-8
XGT2-25C	5-6 8-10	5-8 8-11	6-6 8-12	6-8 10-10	6-10 10-12	6-11 12-12	6-12	6.35-8	6.35-10	8-8
XGT2-27C	5-6 8-10	5-8 8-11	5-14 8-12	6-6 8-14	6-8 10-10	6-10 10-12	6-11 10-14	6-12 12-12	6-14 12-14	8-8 14-14
XGT2-30C	8-8 10-15	8-10 11-12	8-11 12-12	8-12 12-14	8-14 12-15	8-15 14-14	10-10 14-15	10-11 15-15	10-12	10-14
XGT2-34C	8-8 10-15	8-10 11-11	8-11 11-12	8-12 12-12	8-14 12-14	8-15 12-15	10-10 14-14	10-11 14-15	10-12 15-15	10-14 16-16
XGT2-39C	10-10 12-20	10-12 14-14	10-14 14-15	10-15 14-16	10-16 15-15	12-12 15-16	12-14 15-19	12-15 16-16	12-16 17-17	12-19 20-20
XGT2-44C	12-12 15-19	12-14 15-20	12-16 16-16	12-19 16-19	14-14 17-17	14-15 19-20	14-16 20-20	14-19	15-15	15-16
XGT2-56C	15-15	15-19	15-20	15-25	19-20	19-24	20-20	20-25	24-25	25-25
XGT2-68C	20-20	20-22	20-25	22-25	24-30	25-25	25-32	25-35		

- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
- 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。(φ35のみ軸径の推奨寸法許容差は、-0.025~+0.010になります。)
- Dカット軸に取りつける場合は軸のDカット面の位置に注意してください。→ P.292

● 軸穴・キー溝追加加工 → P.2139

● クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145

● SUS ステンレスねじ変更 → P.2143

対応可・別料金

ステンレスねじ変更サービスと組み合わせてください

対応可・別料金