


# MDW-C フレキシブルカップリング - ディスクタイプ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 0 パックラッシュ<sup>ゼロ</sup>

## 構造

### ● クランピングタイプ

#### MDW-C



### ● 適用推奨モータ

|           | MDW-C |
|-----------|-------|
| サーボモータ    | ◎     |
| ステッピングモータ | ◎     |
| 一般汎用モータ   | ●     |

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている ●:使用可

### ● 特性

|                       | MDW-C |
|-----------------------|-------|
| バックラッシュ <sup>ゼロ</sup> | ◎     |
| 許容ミスアライメント            | ○     |

◎:非常にすぐれている ○:すぐれている

- ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。
- ステンレスディスクが偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

### ● 用途


アクチュエータ/XYステージ

### ● 材質・仕上げ

RoHS2適合

|          | MDW-C                |
|----------|----------------------|
| ハブ       | A2017<br>アルマイト処理     |
| スペーサ     | A2017<br>アルマイト処理     |
| ディスク     | SUS304               |
| ピン       | SUS303               |
| カラー      | SUS303               |
| 六角穴付きボルト | SCM435<br>四三酸化鉄皮膜(黒) |

### ● 静的ねじりばね定数の比較(ディスクタイプ)



軸穴・キー溝追加加工 → P.2139

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145

SUS ステンレスねじ変更 → P.2143

対応可・別料金

ステンレスねじ変更サービスと組み合わせてください

対応可・別料金