


XUT-C フレキシブルカップリング - クロスジョイントタイプ - クランピングタイプ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 高剛性 振動吸収 偏心反力小

XUT-C



寸法・価格

単位: mm

品番	価格(円)	A	B	L	W	E	F	G	M	ねじ締めつけトルク (N・m)
XUT-15C	4,260	15	16	6	18	4	2.5	5.2	M2	0.5
XUT-20C	4,660	20	22	7	20	7	2.7	6.5	M2	0.5
XUT-25C	5,310	25	27	9	27	10	3.5	9	M2.5	1
XUT-30C	5,950	30	32	9.5	30	10	4	10.5	M3	1.5
XUT-35C	6,980	35	37	11.5	35	13	5	12.5	M4	2.5
XUT-40C	7,960	40	42	12.5	40	15	5.5	15	M4	2.5

品番	標準軸穴径 D1・D2													
	3	4	5	6	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20
XUT-15C	●	●	●	●										
XUT-20C		●	●	●	●									
XUT-25C			●	●	●	●	●	●						
XUT-30C				●	●	●	●	●	●					
XUT-35C					●	●	●	●	●	●	●			
XUT-40C					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
- 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
- Dカット軸に取りつける場合は軸のDカット面の位置に注意してください。→ P.292

軸穴・キー溝追加加工 → P.2139
対応不可

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145
対応不可

SUS ステンレスねじ変更 → P.2143
対応可・別料金