

NK-1500 オスニップル式フレキシブルホース Male threaded type

■用途 Use

配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
※ねじれは吸収できません。

Adjustment of piping, Lateral deflection, Vibration absorption, Angular rotation *Do not torque the hose.

■特徴 Feature

チューブにオスニップル(R)を溶接して取り付けた構造です。

適用チューブ：STD・SA(柔軟)・CLT(超柔軟)

※ご使用条件に合わせてチューブを選択して下さい。

長さ：200mm～10M

※長さについてはご相談下さい。

This product welds a male threaded to a tube.
Applicable tube: STD・SA(Soft)・CLT(Ultra Soft)

*Select the tube to match the use conditions.

Length:200mm~10M

*Please contact us for length.



①チューブ	SUS304・SUS316L
②ブレード	SUS304
③ブレード止め リング	SUS304
④オスニップル	炭素鋼・ステンレス鋼

①低圧炭素鋼継手

口径：6A～100A

適用流体：水・油・空気・蒸気

使用温度：-10～200℃ ※シール材考慮せず。

使用圧力：0.1～1.0MPa

①Low pressure carbon steel fitting

Nominal Dia

Applicable fluid:Water,Oil,Air,Steam

Operating temperature:-10~200℃ *Without sealing material consideration.

Operating Pressure 0.1~1.0MPa

②低圧ステンレス継手

口径：6A～80A

適用流体：水・油・空気・蒸気・薬品

※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。

使用温度：-40～450℃ ※シール材考慮せず。

使用圧力：0.1～1.0MPa

②Low pressure Stainless steel fitting

Nominal Dia

Applicable fluid:Water,Oil,Air,Steam,Chemical fluid

*Limited to fluid that does not corrode stainless steel.

Operating temperature:-40~450℃ *Without sealing material consideration.

Operating Pressure 0.1~1.0MPa

③高圧炭素鋼継手

口径：6A～80A

適用流体：水・油・空気・蒸気

使用温度：-10～250℃ ※シール材考慮せず。

使用圧力：0.1～2.0MPa

③High pressure carbon steel fitting

Nominal Dia

Applicable fluid:Water,Oil,Air,Steam

Operating temperature:-10~250℃ *Without sealing material consideration.

Operating Pressure 0.1~2.0MPa

④高圧ステンレス継手

口径：6A～50A

適用流体：水・油・空気・蒸気・薬品

※ステンレスを腐蝕させない流体に限る。

使用温度：-40～450℃ ※シール材考慮せず。

使用圧力：0.1～2.0MPa

④High pressure stainless steel fitting

Nominal Dia

Applicable fluid:Water,Oil,Air,Steam,Chemical fluid

*Limited to fluid that does not corrode stainless steel.

Operating temperature:-40~450℃ *Without sealing material consideration.

Operating Pressure 0.1~2.0MPa

*The material of the fitting wishes selection according to the license agreement.

※継手材質はご使用条件に合わせて選定をお願いします。

オプション Option

ガードスプリング(GS)：曲げ半径補正
ガラスクロス(GB)：熱影響緩和
エアフレックス®(AF)：結露防止
埋設加工(UG)

例)NK-1500GS
例)NK-1500GB
例)NK-1500AF
例)NK-1500UG

Spring Guard: Bending radius compensation.
Insulating Jackets: Protective to high temperature.
Protective Cover: Dew condensation prevention.
Processing for burying underground.