


NK-9100 消防法(危)第20号評定フレキシブルホース

■用途 Use


(一財)消防設備安全センター殿の定める、「消防防災用設備機器性能評定規定第5条」に基づき、その性能を確認された製品である。本製品は危険物施設内の危険物貯蔵タンクと配管の結合部に設置が義務付けられ、地震等による地盤沈下などから配管の損傷を防止するために使用されるものである。

■特徴 Feature


適用流体：主に危険物第4類 引火性液体
最大常用圧力：1.0MPa以下
最高使用温度：100℃以下
口径：40A～400A
長さ：別表による




Cタイプ 40A～65A
両端ルーズフランジ
フレキ用カラー(ラップ)使用
消防専用チューブ(t0.6)
専用ワイヤーブレード



Rタイプ 80A～100A
片側固定、両端ルーズ選択可
ラップジョイント使用
消防専用チューブ(t1.0)
専用ワイヤーブレード



NRタイプ 125A～200A
片側固定、両端ルーズ選択可
ラップジョイント使用
消防専用チューブ(t1.2)
専用ワイヤーブレード



Bタイプ 80A～400A
片側固定、両端ルーズ選択可
ラップジョイント使用
消防専用チューブ(t1.0～t2.0)
専用リボンブレード

口径	最大軸直角変位量							
	50	100	150	200	250	300	350	400
A	フレキシブルメタルホースの全長L							
40	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
50	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
65	600	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
80	700	800	1000	1100	1200	1300	1400	1500
100	700	900	1100	1200	1300	1400	1500	1600
125	800	1000	1200	1300	1400	1500	1600	1800
150	800	1100	1300	1500	1600	1700	1800	1900
200	900	1200	1400	1500	1700	1800	1900	2100
250	1000	1400	1500	1700	2000	2100	2200	2300
300	1100	1400	1500	1700	2000	2100	2200	2300
350	1200	1500	1800	2000	2200	2400	2600	2800
400	1300	1600	2000	2200	2500	2700	2900	3200