


MSXP-C クリーン・真空・耐熱対応カップリング - スリットタイプ(PEEK) - クランピングタイプ

WEB 選定ナビ WEB CAD Download 0 パックラッシュ0 クリーン 電気絶縁性 耐薬品

MSXP-C



寸法・価格

単位：mm

品番 1	価格(円)	A	L	W	F	G	M	ねじ締めつけトルク (N・m)
MSXP-25C	6,930	25	8.5	25	4.25	8	M3	0.15
MSXP-30C	9,500	30	10.2	30	5.1	9	M3	0.15
MSXP-36C	14,000	36	12	35	6	11	M3	0.15

品番	標準軸穴径				
	D1-D2 2				
MSXP-25C	6 - 8	6 - 10	8 - 8	8 - 10	10 - 10
MSXP-30C	8 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 12	
MSXP-36C	10 - 14	12 - 14	14 - 15	15 - 15	

- 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。
- 適用軸径の推奨寸法許容差はh6およびh7です。
- Dカット軸に取りつける場合は軸のDカット面の位置に注意してください。→ P.292

軸穴・キー溝追加加工 → P.2139

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145

ステンレスねじ変更 → P.2143

お問い合わせください

クリーン洗浄・クリーン梱包済み

対応不可