


PXZ-G/PXZS-G インデックスプランジャ - ノブなしタイプ 仕様変更

WEB 選定ナビ WEB CAD Download SUS ステンレス

PXZ-G
PXZS-G

PXZ-GK
PXZS-GK



*1: PXZ-G PXZ-GK : B $_{-0.04}^{-0.02}$
PXZS-G PXZS-GK : B $_{-0.08}^{-0.02}$ (ピンの公差を変更しました。)



- 本体ねじ部はすべて装置の中へ埋め込むことができ、美観にすぐれています。
- ピンは焼入れ(スチール製)またはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
- 商品記号により、本体材質・ロックナットの有無が選択できます。

商品記号	本体材質	ロックナット
PXZ-G	スチール	なし*1
PXZ-GK	スチール	あり
PXZS-G	ステンレス	なし*1
PXZS-GK	ステンレス	あり

*1: ゆるみ止めサービスをご利用ください。(→ P.2150)

PXZ-G ロックナットなし PXZ-GK ロックナットつき

単位: mm

品番 スチール製	価格(円)	B	s	M(細目)	M1(並目)	L1	Lb	Lm	sw1	荷重(N) min./max.	ピンの せん断荷重(N)	質量(g)
PXZ-5-G	1,200	5	5	M10×1	M5	22		6		7 / 17	1750	14
PXZ-6-G	1,340	6	6	M12×1.5	M6	26		10		9 / 24	2530	27
PXZ-8-G	1,500	8	8	M16×1.5	M8	34		12		11 / 30	4500	59
PXZ-10-G	2,340	10	10	M20×1.5	M8	43		12		19 / 45	7030	86
PXZ-5-GK	1,260	5	5	M10×1	M5	22	5	6	17	7 / 17	1750	21
PXZ-6-GK	1,400	6	6	M12×1.5	M6	26	6	10	18	9 / 24	2530	37
PXZ-8-GK	1,610	8	8	M16×1.5	M8	34	8	12	24	11 / 30	4500	79
PXZ-10-GK	2,540	10	10	M20×1.5	M8	43	10	12	30	19 / 45	7030	121

クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145

ゆるみ止め → P.2150

レーザー刻印 → P.2161

お問い合わせください

対応可・別料金

対応不可