

替ロッド式デプスマイクロメータ

INTERCHANGEABLE RODTYPE DEPTH MICROMETERS



製品情報


高精度深さ測定用マイクロメータ！
付属の測定子に交換する事で広範囲測定が可能です。

社内校正のマスター
ブロックゲージ

P58
~65


錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P396



MC202-100FS

●寸法図



単位：mm

品番	A	B	C	D	E
MC202-50F	63	9	4.5	18	17
MC202-50FS	101.5				
MC202-100F	63	9	4.5	18	17
MC202-100FS	101.5				

- 用途●深さ測定に
材質●ベース部:ステンレス
●測定子:高炭素クロム軸受鋼
特長●測定子交換によって従来品よりも深い測定が可能
●定圧装置付
●替測定子 MC202-50F、MC202-50FS:2本(25,50mm)
MC202-100F、MC202-100FS:4本(25,50,75,100mm)

商品コード	品番	測定範囲 (mm)	最小読取值 (mm)	最大許容誤差 (μm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
152211	MC202-50F	0 ~ 50	0.01	4	185g	14,000	029620
152212	MC202-50FS				265g	14,000	029637
152213	MC202-100F	0 ~ 100	0.01	5	185g	18,000	029644
152214	MC202-100FS				265g	18,000	029651

マイクロメータ基準棒

SETTING STANDARDS



外側マイクロメータの基点調整の必需品です。




錆の発生を防止▶
ゼラストフィルム鉄用

P396

●寸法図

単位：mm



- 用途●25~50用以上の外側マイクロメータの基点調整用に使用します。
材質●本体:高炭素クロム軸受鋼
●握り部:プラスチック

品番	L
A010-25	25
A020-50	50
A030-75	75
A040-100	100
A050-125	125
A060-150	150
A070-175	175
A080-200	200

商品コード	品番	使用マイクロメータ	器差 (μm)	径寸法 (mm)	質量	標準小売価格	JAN (4975846)
151491	A010-25	25 ~ 50用	± 2	φ 7	10g	1,740	033917
151492	A020-50	50 ~ 75用			15g	1,840	033924
151493	A030-75	75 ~ 100用	± 2.5	φ 8	25g	1,960	033931
151494	A040-100	100 ~ 125用	± 3		45g	2,080	033948
151495	A050-125	125 ~ 150用	± 3.5		50g	2,320	033955
151496	A060-150	150 ~ 175用	± 4		65g	2,520	033962
151497	A070-175	175 ~ 200用	± 4.5		75g	2,760	033979
151498	A080-200	200 ~ 225用	± 5		85g	2,940	033986



マイクロメータ

マイクロメータスタンド