


特殊ねじ (e-nedzi.com) 真空装置用ねじ 低頭・小頭ねじ 機能性ステンレスねじ チタンねじ 特殊材質ねじ 耐薬品ねじ 特殊表面処理ねじ 微細ねじ 脱着防止ねじ・DZUS(ダイヤル)フック(フック)位置決めねじ 固定・インチねじ いたすら防止ねじ ハンサロビュラねじ フラフ ねじ 樹脂ねじ ゆるみ止め

SPA-C 樹脂ねじ (RENY / 六角穴付きボルト)



WEB 選定ナビ WEB CAD Download 高強度



- RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスチックです。
- 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
- 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
- 樹脂ねじの特性および使用上の注意について → P.2053

● 用途

電気・電子機器 / 冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止 / 海洋機器 / メッキ設備 / 自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化

● 材質・仕上げ



SPA-C	
本体	RENY*1 (ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) (黒)
耐熱温度*2	105℃

- *1: RENYは三菱エンジニアリングプラスチック(株)の登録商標です。
- *2: 樹脂素材の値です。商品の使用可能温度は、締めつけトルクなどの使用条件により変わります。

単位: mm

品番	M	L								D1	L1	B	引張破断荷重*1 (N)	ねじり破断トルク*1 (N・m)	質量 (g)	
		6	8	10	12	15	20	25	30							35
SPA-M3-C	M3	6	8	10	12	15	20				5.5	3	2.5	635	0.39	0.15 - 0.29
SPA-M4-C	M4	6	8	10	12	15	20				7	4	3	1470	0.79	0.32 - 0.56
SPA-M5-C	M5			10	12	15	20	25	30	35	8.5	5	4	2450	1.77	0.57 - 1.3
SPA-M6-C	M6					15	20	25	30	35	10	6	5	3140	2.94	1.2 - 2.3
SPA-M8-C	M8					15	20	25	30	35	13	8	6	5100	7.85	2.5 - 4.4

*1: 表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。推奨締めつけトルクはねじり破断トルクの50%です。

品番	価格/袋*1 (円)										1袋入り数	
	L											
	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40		
SPA-M3-C	580	620	660	700	740	780						20
SPA-M4-C	700	720	740	780	860	940						20
SPA-M5-C			780	820	860	940	1,240	2,160	2,300			20
SPA-M6-C					490	540	620	700	1,000	1,420		10
SPA-M8-C					770	910	970	1,080	1,150	1,430		10

*1: 1袋あたりの価格です。1本からご注文できます。 → P.2147

● 品番指定

直送 14時当日出荷 WEB NBKネットショップ

SPA-M5-30-C

商品記号 **1** **2** 商品記号

袋単位でご注文ください。
1本からご注文できます。 → P.2147

1 バラ売り → P.2147 対応可・別料金	クリーン洗浄・クリーン梱包 → P.2145 対応可・別料金	ねじカット → P.2149 対応不可	ゆるみ止め → P.2150 対応不可	脱落防止加工 → P.2151 対応不可
----------------------------	-----------------------------------	------------------------	------------------------	-------------------------