



南京錠付密閉容器・リブ付密閉容器

P.110

SUS
耐食表

P.111

パッキン
耐薬品表

有償証明書
P.114

食衛

非該

材証

南京錠付密閉容器【CTLK】

第三者の接触防止、無断使用の防止になります。
移動時の衝撃によるレバーバンドの脱落防止になります。



・施錠はレバーバンドの
フックの穴に差し込むだけです。
(穴径：φ 4mm)



【鍵と錠】


ツル付



【CTLBK】

型式	容量 L	重量 kg	内径 D	高さ H	板厚 t	納期 日
CTLK-24	10	2.1	240	240	0.7	2～3
CTLK-27	15	2.8	270	270	0.8	2～3
CTLK-30	20	3.4	300	300	0.8	2～3
CTLK-33	25	4.2	330	330	0.8	2～3
CTLK-36	36	5.3	360	360	0.9	2～3
CTLK-39	45	6.1	387	390	0.9	2～3
CTLK-39H	50	6.9	387	480	0.9	2～3
CTLK-43	65	8.2	430	450	1.0	2～3
CTLK-43H	70	9	430	520	1.0	2～3
CTLK-47	80	10.8	470	470	1.2	2～3
CTLK-47H	100	12.5	470	600	1.2	2～3

長さの単位は (mm)



仕様

CTL 容器 (P.15) …SUS304
レバーバンド…SUS304
パッキン…シリコンゴム (食品衛生法適合品)
南京錠…真鍮

- 表面処理：内外面バフ研磨
- 使用条件：大気圧 (加減圧不可)

リブ付密閉容器【CTL-R】

排出シュート (P57・58) とセットで反転排出容器になります。
リブは反転リフターへの取り付け時に滑り止めになる他、
構造上の補強の役割になります。



型式	容量 L	重量 kg	内径 D	高さ H1	板厚 t	納期 日
CTL-R-39H	50	6.9	387	476	0.9	10
CTL-R-43	65	8.2	430	446	1.0	10
CTL-R-43H	70	9	430	516	1.0	10
CTL-R-47	80	10.8	470	466	1.2	10
CTL-R-47H	100	12.5	470	596	1.2	10
CTL-R-565	150	18.3	565	596	1.2	10
CTL-R-565H	200	23.2	565	896	1.2	10

その他の容量 (サイズ) については別途お問い合わせください。 長さの単位は (mm)

仕様


容器・蓋…SUS304
レバーバンド…SUS304
パッキン…シリコンゴム
(食品衛生法適合品)

- 表面処理：内外面バフ研磨
- 使用条件：大気圧 (加減圧不可)


Point!

リブ加工の位置 (H2、H3) は、
任意に設定出来ます。

リブ加工



容器自体を成形。容器
の外側に向けて膨らま
せています。



P.57・58

【使用例】



反転投入容器