

蓄光 ノンスリップ Phosphorescent type N-008

特長 Features



人造研磨材を使用しているため、高いすべり止め効果を発揮します。
Consist of artificial abrasive particle which prevents slips and falls.
高輝度タイプの蓄光材を使用しており、暗所での誘導表示などに最適です。
Consist of high-grade glowing material. Suitable for guidance display.

用途 Application

消灯時の階段、出口、通路
Dark Area of Stairs, Exit or Access Aisle
バスやフォークリフトなどのステップ部分
Steps of Bus, Forklift or Boat

ビル出入り口、工作機械周りの床面
Entrance or Exit Door of Building/
Office, Caution Signs in the Factory
その他、水や油で滑りやすい箇所
Slippery Area using Water or Oil

基本構造 Basic structure



輝度結果 Luminance Data

(測定条件：
200ルクス×20分照射)

時間(分) Time(min)	輝度 Luminance	JISZ9107
10	41.0	50
20	18.2	24
60	4.9	7

※JISZ9107は蓄光性能や測定方法の規格です。
※左記数値は測定値であり、性能を保証するものではありません。
※JISZ9095安全標識の規格は満たしていますが、消防法に定められた避難誘導設備には使用できません。

仕様 Specification

幅(mm) Width	長さ(mm) Length	入数 Quantity per box	
		小箱 Small	大箱 Large
50	2000	1	12
25	2000	1	24

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。

物性値 Physical Data

重量(g/m ²) Weight	655
厚み(mm) Thickness	0.865
抗張力(kg/25mm) Tensile	55.4
粘着力(kg/25mm) Adhesion	5.48

※数値は標準値です。

透明 ノンスリップ Transparent type N-001CL

特長 Features


意匠性を損ないたくない場所に最適です。
Can maintain scenery.

用途 Application

御影石床、大理石床、人造大理石床、ガラススタイルなど
Marble stone, Artificial marble, Granite stone, Glass tile



基本構造 Basic structure



仕様 Specification

色 Color	幅(mm) Width	長さ(mm) Length	入数 Quantity per box		
			小箱 Small	中箱 Medium	大箱 Large
透明 Transparent	50	5000	1	12	36
	100	5000	1	6	18

物性値 Physical Data

基材 Backing	ポリエステルフィルム Polyester film
重量(g/m ²) Weight	435
厚み(mm) Thickness	0.395
抗張力(kg/25mm) Tensile	39.1
粘着力(kg/25mm) Adhesion	3.26

※数値は標準値です。

※特注品(特別寸法、型抜き等)につきましては別途承ります。※製品の仕様は変更する場合があります。※御希望の寸法に加工も可能です。詳しくはお問い合わせください。