

ESDM / SDM


間口の広い穴の深さ測定に最適。

間口の広い穴の深さ測定に最適なデプスゲージ。




ESDM15

深さ測定 (標準時)



深さ測定 (スパン取付時)



- 通常の深さ測定はもちろん、交換用スパンを取り付ければ、間口の広いワークも測定が簡単に行えます。
(交換用スパンはオプションです)



■ ESDM : 仕様・価格


〈単位 : mm〉

型式	測定長	最小読取値	器差	質量	A	B	C	D	E	価格
ESDM15	150	0.02 {49mmを 50等分}	±0.03	250g	260	100	11	4	8	¥15,300
ESDM20	200			270g	310	100	11	4	8	¥17,300
ESDM30	300		±0.04	300g	410	100	11	4	8	¥22,800

■ 交換用スパン : 仕様・価格 (単位 : mm)

型式	F	G	質量	価格
SPAN18(180mm)	180	16	260g	¥3,700
SPAN26(260mm)	260	16	370g	¥5,200
SPAN32(320mm)	320	16	440g	¥8,500

オプション



SDM15

- 微動送り機構で、しっかり深さ測定ができます。

■ SDM : 仕様・価格

〈単位 : mm〉

型式	測定長	最小読取値	器差	質量	A	B	C	D	E	価格
* SDM15	150	0.02 {49mmを 50等分}	±0.03	250g	260	100	11	4	8	¥15,300
* SDM20	200			270g	310	100	11	4	8	¥17,200
* SDM30	300			300g	410	100	11	4	8	¥23,300
SDM40	400		±0.04	900g	580	180	16	5	11	¥54,700
SDM50	500			950g	680	180	16	5	11	¥73,700
SDM60	600			970g	780	180	16	5	11	¥74,500
SDM100	1000			±0.07	1.66kg	1150	250	20	6	11

* 印は2019年2月1日より新価格になりました。

深さ測定

