



RoHS 10

P2をご確認下さい

品番	各部の寸法 mm				電線抱合範囲		適用工具		標準色	包装個数
	$\phi F$	$l$	L	H	$\phi D$	撚線mm <sup>2</sup>	AWG	手動工具 本体   ヘッド		
<b>TMEX TC-0.3-9.5</b> ○	1.0	9.5	20.8	10.0	2.8	0.2 } 0.5	24-20	NH 5 NH 32 NA 10   N10 10 NA 3   N3 5	黄	1,000 (100×10)
<b>TMEX TC-1.25-11</b> ○	1.9	11.0	23.0	10.0	4.1	0.3 } 1.65	22-16	NH 11 NH 32 NA 10   N10 11 NA 3   N3 11	赤	1,000 (100×10)
<b>TMEX TC-1.25-11S</b> ○	1.5									
<b>TMEX TC-1.25-16</b> ○	1.9									
<b>TMEX TC-1.25-16S</b> ○	1.5									
<b>TMEX TC-1.25-20</b> ○	1.9									
<b>TMEX TC-1.25-20S</b> ○	1.5									
<b>TMEX TC-2-11</b> ○	1.9	11.0	23.0	10.0	4.6	1.04 } 2.63	16-14	NH 12 NH 32 NA 10   N10 12 NA 3   N3 12	青	1,000 (100×10)
<b>TMEX TC-2-11S</b> ○	1.5									
<b>TMEX TC-2-16</b> ○	1.9									
<b>TMEX TC-2-16S</b> ○	1.5									
<b>TMEX TC-2-20</b> ○	1.9									
<b>TMEX TC-2-20S</b> ○	1.5									
<b>TMEX TC-3.5-11S</b> ○	1.9	11.0	29.0	14.0	6.3	2.63 } 4.6	12	NH 13 NA 10   N10 13 NA 3   N3 13	黄	500 (50×10)
<b>TMEX TC-5.5-11</b> ○	2.7	11.0	28.5	14.0	6.8	2.63 } 6.64	12-10	NH 13 NA 10   N10 13 NA 3   N3 13	黄	500 (50×10)

注1) ○：UL・C-UL登録品

2) [UL・C-UL登録品](#) [絶縁体の材質・色](#) [電線被覆ムキ寸法](#) についてはP41をご覧ください。

3) TMEX (ポリカーボネート) 端子は標準色以外に透明色がございます。