

AQDEXOH3D

アクアドリル EX オイルホール 3D

AQUA Drills EX Oil-Hole 3D


切削条件 Cutting Condition ▶▶A-140



●安定したウェット加工、MQL 加工が可能なドリルです。

●ドリル径の3倍までの高能率穴加工用です。

This drill provides reliable wet and MQL drilling.
High performance up to 3x drill diameter.



新商品

LIST 9604

オーダ方法 商品記号

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)	
AQDEXOH3D0100	1.00	6	54	3	●	10,000	
AQDEXOH3D0101	1.01	7	55		□	-	
AQDEXOH3D0102	1.02					-	
AQDEXOH3D0103	1.03					-	
AQDEXOH3D0104	1.04					-	
AQDEXOH3D0105	1.05					●	10,000
AQDEXOH3D0106	1.06					□	-
AQDEXOH3D0107	1.07						-
AQDEXOH3D0108	1.08						-
AQDEXOH3D0109	1.09						-
AQDEXOH3D0110	1.10	8	55		●	10,000	
AQDEXOH3D0111	1.11				□	-	
AQDEXOH3D0112	1.12					-	
AQDEXOH3D0113	1.13					-	
AQDEXOH3D0114	1.14					-	
AQDEXOH3D0115	1.15				●	10,000	
AQDEXOH3D0116	1.16				□	-	
AQDEXOH3D0117	1.17					-	
AQDEXOH3D0118	1.18					-	
AQDEXOH3D0119	1.19					-	
AQDEXOH3D0120	1.20	9	55		●	10,000	
AQDEXOH3D0121	1.21				□	-	
AQDEXOH3D0122	1.22					-	
AQDEXOH3D0123	1.23					-	
AQDEXOH3D0124	1.24					-	
AQDEXOH3D0125	1.25				●	10,000	
AQDEXOH3D0126	1.26				□	-	
AQDEXOH3D0127	1.27					-	
AQDEXOH3D0128	1.28					-	
AQDEXOH3D0129	1.29					-	
AQDEXOH3D0130	1.30	9	55		●	10,000	
AQDEXOH3D0131	1.31				□	-	
AQDEXOH3D0132	1.32					-	
AQDEXOH3D0133	1.33					-	
AQDEXOH3D0134	1.34					-	
AQDEXOH3D0135	1.35				●	10,000	
AQDEXOH3D0136	1.36				□	-	
AQDEXOH3D0137	1.37					-	
AQDEXOH3D0138	1.38					-	
AQDEXOH3D0139	1.39					-	
AQDEXOH3D0140	1.40	10	58		●	10,000	
AQDEXOH3D0141	1.41				□	-	
AQDEXOH3D0142	1.42					-	
AQDEXOH3D0143	1.43					-	
AQDEXOH3D0144	1.44					-	
AQDEXOH3D0145	1.45				●	10,000	
AQDEXOH3D0146	1.46				□	-	
AQDEXOH3D0147	1.47					-	
AQDEXOH3D0148	1.48					-	
AQDEXOH3D0149	1.49					-	
AQDEXOH3D0150	1.50	11	58		●	10,000	
AQDEXOH3D0151	1.51				□	-	
AQDEXOH3D0152	1.52					-	
AQDEXOH3D0153	1.53					-	
AQDEXOH3D0154	1.54					-	
AQDEXOH3D0155	1.55				●	10,000	
AQDEXOH3D0156	1.56				□	-	
AQDEXOH3D0157	1.57					-	

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AQDEXOH3D0158	1.58	11	58	3		-
AQDEXOH3D0159	1.59				□	-
AQDEXOH3D0160	1.60				●	10,000
AQDEXOH3D0161	1.61					-
AQDEXOH3D0162	1.62				□	-
AQDEXOH3D0163	1.63					-
AQDEXOH3D0164	1.64					-
AQDEXOH3D0165	1.65				●	10,000
AQDEXOH3D0166	1.66					-
AQDEXOH3D0167	1.67				□	-
AQDEXOH3D0168	1.68		-			
AQDEXOH3D0169	1.69		-			
AQDEXOH3D0170	1.70		-			
AQDEXOH3D0171	1.71	12	58		●	10,000
AQDEXOH3D0172	1.72					-
AQDEXOH3D0173	1.73				□	-
AQDEXOH3D0174	1.74					-
AQDEXOH3D0175	1.75				●	10,000
AQDEXOH3D0176	1.76				□	-
AQDEXOH3D0177	1.77					-
AQDEXOH3D0178	1.78					-
AQDEXOH3D0179	1.79					-
AQDEXOH3D0180	1.80				●	10,000
AQDEXOH3D0181	1.81	□	-			
AQDEXOH3D0182	1.82		-			
AQDEXOH3D0183	1.83		-			
AQDEXOH3D0184	1.84		-			
AQDEXOH3D0185	1.85	●	10,000			
AQDEXOH3D0186	1.86	□	-			
AQDEXOH3D0187	1.87		-			
AQDEXOH3D0188	1.88		-			
AQDEXOH3D0189	1.89		-			
AQDEXOH3D0190	1.90	●	10,000			
AQDEXOH3D0191	1.91	□	-			
AQDEXOH3D0192	1.92		-			
AQDEXOH3D0193	1.93		-			
AQDEXOH3D0194	1.94		-			
AQDEXOH3D0195	1.95	●	10,000			
AQDEXOH3D0196	1.96	□	-			
AQDEXOH3D0197	1.97		-			
AQDEXOH3D0198	1.98		-			
AQDEXOH3D0199	1.99		-			
AQDEXOH3D0200	2.00	●	10,000			
AQDEXOH3D0201	2.01	13	63		□	-
AQDEXOH3D0202	2.02					-
AQDEXOH3D0203	2.03					-
AQDEXOH3D0204	2.04					-
AQDEXOH3D0205	2.05				●	10,000
AQDEXOH3D0206	2.06				□	-
AQDEXOH3D0207	2.07					-
AQDEXOH3D0208	2.08					-
AQDEXOH3D0209	2.09					-
AQDEXOH3D0210	2.10				●	10,000
AQDEXOH3D0211	2.11	□	-			
AQDEXOH3D0212	2.12		-			
AQDEXOH3D0213	2.13		-			
AQDEXOH3D0214	2.14		-			
AQDEXOH3D0215	2.15	●	10,000			

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引

Next 次頁 ➡