


超硬 工具材料	AQ EX コーティング	h7 直径許容差	140° 先端角	24°~30° ねじれ角	h6 シャンク径許容差	3.0-10.0 直径範囲
-------------------	------------------------	--------------------	--------------------	------------------------	-----------------------	-------------------------

- ウェット加工、MQL 加工が可能なドリルです。
- ドリル径の 30 倍までの高能率穴加工用です。

This drill provides reliable wet and MQL drilling.
High performance up to 30x drill diameter.



LIST 9620

オーダ方法 商品記号

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AQDEXOH30D0300	3.0	99	149	3		28,200
AQDEXOH30D0310	3.1					28,800
AQDEXOH30D0320	3.2					28,800
AQDEXOH30D0330	3.3	116	166			28,800
AQDEXOH30D0340	3.4					28,800
AQDEXOH30D0350	3.5					28,800
AQDEXOH30D0360	3.6			4		29,600
AQDEXOH30D0370	3.7					29,600
AQDEXOH30D0380	3.8	132	182			29,600
AQDEXOH30D0390	3.9					29,600
AQDEXOH30D0400	4.0					29,600
AQDEXOH30D0410	4.1					30,100
AQDEXOH30D0420	4.2					30,100
AQDEXOH30D0430	4.3	149	199			30,100
AQDEXOH30D0440	4.4					30,100
AQDEXOH30D0450	4.5					30,100
AQDEXOH30D0460	4.6			5		31,900
AQDEXOH30D0470	4.7					31,900
AQDEXOH30D0480	4.8	165	215			31,900
AQDEXOH30D0490	4.9					31,900
AQDEXOH30D0500	5.0					31,900
AQDEXOH30D0510	5.1					33,900
AQDEXOH30D0520	5.2					33,900
AQDEXOH30D0530	5.3	182	232			33,900
AQDEXOH30D0540	5.4					33,900
AQDEXOH30D0550	5.5					33,900
AQDEXOH30D0560	5.6			6		35,600
AQDEXOH30D0570	5.7					35,600
AQDEXOH30D0580	5.8	198	248			35,600
AQDEXOH30D0590	5.9					35,600
AQDEXOH30D0600	6.0					35,600
AQDEXOH30D0610	6.1					37,600
AQDEXOH30D0620	6.2					37,600
AQDEXOH30D0630	6.3	215	265			37,600
AQDEXOH30D0640	6.4					37,600
AQDEXOH30D0650	6.5					37,600
AQDEXOH30D0660	6.6			7		39,300
AQDEXOH30D0670	6.7					39,300
AQDEXOH30D0680	6.8	231	281			39,300
AQDEXOH30D0690	6.9					39,300
AQDEXOH30D0700	7.0					39,300
AQDEXOH30D0710	7.1					41,500
AQDEXOH30D0720	7.2					41,500
AQDEXOH30D0730	7.3	248	298			41,500
AQDEXOH30D0740	7.4					41,500
AQDEXOH30D0750	7.5					41,500
AQDEXOH30D0760	7.6			8		43,500
AQDEXOH30D0770	7.7					43,500
AQDEXOH30D0780	7.8	264	314			43,500
AQDEXOH30D0790	7.9					43,500
AQDEXOH30D0800	8.0					43,500
AQDEXOH30D0810	8.1					45,500
AQDEXOH30D0820	8.2					45,500
AQDEXOH30D0830	8.3	281	331			45,500
AQDEXOH30D0840	8.4					45,500
AQDEXOH30D0850	8.5					45,500
AQDEXOH30D0860	8.6			9		48,000
AQDEXOH30D0870	8.7	297	347			48,000
AQDEXOH30D0880	8.8					48,000
AQDEXOH30D0890	8.9					48,000

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AQDEXOH30D0900	9.0	297	347	9		48,000
AQDEXOH30D0910	9.1					50,200
AQDEXOH30D0920	9.2					50,200
AQDEXOH30D0930	9.3	314	364			50,200
AQDEXOH30D0940	9.4					50,200
AQDEXOH30D0950	9.5			10	●	50,200
AQDEXOH30D0960	9.6					52,200
AQDEXOH30D0970	9.7					52,200
AQDEXOH30D0980	9.8	330	380			52,200
AQDEXOH30D0990	9.9					52,200
AQDEXOH30D1000	10.0					52,200

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引