


●鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高効率加工ができ、高精度穴あけが可能です。

This drill having stub length is useful in material from Carbon Steel and Stainless Steel to Aluminum.



新商品

LIST 7572P

オーダー方法 商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)	商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
SGESS0.5	0.5	3.0	38	3	●	1,870	SGESS1.1	1.1	7.0	39	3	●	1,050
SGESS0.51	0.51					2,010	SGESS1.11	1.11					1,220
SGESS0.52	0.52					2,010	SGESS1.12	1.12					1,220
SGESS0.53	0.53					2,010	SGESS1.13	1.13					1,220
SGESS0.54	0.54					2,010	SGESS1.14	1.14					1,220
SGESS0.55	0.55					1,810	SGESS1.15	1.15					1,050
SGESS0.56	0.56					2,010	SGESS1.16	1.16					1,220
SGESS0.57	0.57					2,010	SGESS1.17	1.17					1,220
SGESS0.58	0.58					2,010	SGESS1.18	1.18					1,220
SGESS0.59	0.59					2,010	SGESS1.19	1.19					1,220
SGESS0.6	0.6	3.5	38	3	●	1,680	SGESS1.2	1.2	8.0	40	3	●	1,050
SGESS0.61	0.61					1,840	SGESS1.21	1.21					1,220
SGESS0.62	0.62					1,840	SGESS1.22	1.22					1,220
SGESS0.63	0.63					1,840	SGESS1.23	1.23					1,220
SGESS0.64	0.64					1,840	SGESS1.24	1.24					1,220
SGESS0.65	0.65					1,660	SGESS1.25	1.25					1,050
SGESS0.66	0.66					1,840	SGESS1.26	1.26					1,220
SGESS0.67	0.67					1,840	SGESS1.27	1.27					1,220
SGESS0.68	0.68					1,840	SGESS1.28	1.28					1,220
SGESS0.69	0.69					1,840	SGESS1.29	1.29					1,220
SGESS0.7	0.7	4.5	38	3	●	1,560	SGESS1.3	1.3	9.0	41	3	●	1,050
SGESS0.71	0.71					1,750	SGESS1.31	1.31					1,220
SGESS0.72	0.72					1,750	SGESS1.32	1.32					1,220
SGESS0.73	0.73					1,750	SGESS1.33	1.33					1,220
SGESS0.74	0.74					1,750	SGESS1.34	1.34					1,220
SGESS0.75	0.75					1,600	SGESS1.35	1.35					1,050
SGESS0.76	0.76					1,750	SGESS1.36	1.36					1,220
SGESS0.77	0.77					1,750	SGESS1.37	1.37					1,220
SGESS0.78	0.78					1,750	SGESS1.38	1.38					1,220
SGESS0.79	0.79					1,750	SGESS1.39	1.39					1,220
SGESS0.8	0.8	5.0	38	3	●	1,490	SGESS1.4	1.4	10.0	42	3	●	1,050
SGESS0.81	0.81					1,650	SGESS1.41	1.41					1,220
SGESS0.82	0.82					1,650	SGESS1.42	1.42					1,220
SGESS0.83	0.83					1,650	SGESS1.43	1.43					1,220
SGESS0.84	0.84					1,650	SGESS1.44	1.44					1,220
SGESS0.85	0.85					1,510	SGESS1.45	1.45					1,050
SGESS0.86	0.86					1,650	SGESS1.46	1.46					1,220
SGESS0.87	0.87					1,650	SGESS1.47	1.47					1,220
SGESS0.88	0.88					1,650	SGESS1.48	1.48					1,220
SGESS0.89	0.89					1,650	SGESS1.49	1.49					1,220
SGESS0.9	0.9	5.5	38	3	●	1,420	SGESS1.5	1.5	10.0	42	3	●	1,050
SGESS0.91	0.91					1,530	SGESS1.51	1.51					1,090
SGESS0.92	0.92					1,530	SGESS1.52	1.52					1,090
SGESS0.93	0.93					1,530	SGESS1.53	1.53					1,090
SGESS0.94	0.94					1,530	SGESS1.54	1.54					1,090
SGESS0.95	0.95					1,400	SGESS1.55	1.55					943
SGESS0.96	0.96					1,530	SGESS1.56	1.56					1,090
SGESS0.97	0.97					1,530	SGESS1.57	1.57					1,090
SGESS0.98	0.98					1,530	SGESS1.58	1.58					1,090
SGESS0.99	0.99					1,530	SGESS1.59	1.59					1,090
SGESS1.0	1.0	6.0	39	3	●	1,150	SGESS1.6	1.6	10.0	42	3	●	943
SGESS1.01	1.01					1,220	SGESS1.61	1.61					1,090
SGESS1.02	1.02					1,220	SGESS1.62	1.62					1,090
SGESS1.03	1.03					1,220	SGESS1.63	1.63					1,090
SGESS1.04	1.04					1,220	SGESS1.64	1.64					1,090
SGESS1.05	1.05					1,150	SGESS1.65	1.65					943
SGESS1.06	1.06					1,220	SGESS1.66	1.66					1,090
SGESS1.07	1.07					1,220	SGESS1.67	1.67					1,090
SGESS1.08	1.08					1,220	SGESS1.68	1.68					1,090
SGESS1.09	1.09					1,220	SGESS1.69	1.69					1,090