



JIS B 2401-1 Gシリーズ(固定用)

	JIS記号	NBR-70-1	NBR-90	NBR-70-2	FKM-70	FKM-90	—
材料	旧JIS記号*	1種A	1種B	2種	4種D	—	4種C
	NOK記号	A305	A105	A122	F201	F940	S503

*旧JIS: JIS B 2401-2005



Oリング寸法



(はみ出しすきま P15 図1-3 参照)

円筒面固定用

■ご注文の際には、①JIS寸法識別コードと②NOK部品番号を合わせてご指定ください。

例1) 内径24.4 太さ3.1 NBR-70-1材を購入したい場合
・JIS寸法識別コード: OR NBR-70-1 G25-N
・NOK部品番号: CO 00200 A

例2) 内径24.4 太さ3.1 FKM-70材を購入したい場合
・JIS寸法識別コード: OR FKM-70 G25-N
・NOK部品番号: CO 00200 R6

N O K 部 品 番 号							JIS寸法識別コード		O リング の 寸 法					
種 類 寸法コード	材 料 コー ド						←※□の中には、 左の材料コード を記入ください (4Cは除く)	〈参考〉 旧JIS 呼び 番号	太 さ W	内 径 d ₀	内 径 d ₀ の 許 容 差			
	NBR -70-1	NBR -90	NBR -70-2	FKM -70	FKM -90	4C**					A305 (NBR-70-1) A105 (NBR-90) A122 (NBR-70-2)	F201 (FKM-70) F940 (FKM-90)	4種C S503	
	1種A A305	1種B A105	2種 A122	4種D F201	F940	4種C S503								
CO 00200	A	B	C	R6	N1	L	OR□G 25-N	G 25	3.1±0.1	24.4	±0.25	±0.30	±0.37	
CO 00201				U0	V2		OR□G 30-N	G 30		29.4	±0.29	±0.34	±0.43	
CO 00202				U2	V1		OR□G 35-N	G 35		34.4	±0.33	±0.39	±0.49	
CO 00203				U2	Z2		OR□G 40-N	G 40		39.4	±0.37	±0.44	±0.55	
CO 00204				U2	S1		OR□G 45-N	G 45		44.4	±0.41	±0.49	±0.61	
CO 00205				U0	Z1		OR□G 50-N	G 50		49.4	±0.45	±0.54	±0.67	
CO 00206				R8	V1		OR□G 55-N	G 55		54.4	±0.49	±0.58	±0.73	
CO 00207				U0	T1		OR□G 60-N	G 60		59.4	±0.53	±0.63	±0.79	
CO 00208				Q6	H1		OR□G 65-N	G 65		64.4	±0.57	±0.68	±0.85	
CO 00209				U2	Z0		OR□G 70-N	G 70		69.4	±0.61	±0.73	±0.91	
CO 00210				U2	W1		OR□G 75-N	G 75		74.4	±0.65	±0.78	±0.97	
CO 00211				U2	Z0		OR□G 80-N	G 80		79.4	±0.69	±0.82	±1.03	
CO 00212				Q1	T1		OR□G 85-N	G 85		84.4	±0.73	±0.87	±1.09	
CO 00213				U2	Y0		OR□G 90-N	G 90		89.4	±0.77	±0.92	±1.15	
CO 00214				U2	Y1		OR□G 95-N	G 95		94.4	±0.81	±0.97	±1.21	
CO 00215				U2	Z0		OR□G100-N	G100		99.4	±0.85	±1.02	±1.27	
CO 00216				U2	G1		OR□G105-N	G105		104.4	±0.87	±1.04	±1.30	
CO 00217				U2	X1		OR□G110-N	G110		109.4	±0.91	±1.09	±1.36	
CO 00218				U2	X1		OR□G115-N	G115		114.4	±0.94	±1.12	±1.41	
CO 00219				R0	Z0		OR□G120-N	G120		119.4	±0.98	±1.17	±1.47	
CO 00220				U2	Z0		OR□G125-N	G125		124.4	±1.01	±1.21	±1.51	
CO 00221				U2	H1		OR□G130-N	G130		129.4	±1.05	±1.26	±1.57	
CO 00222				U2	G1		OR□G135-N	G135		134.4	±1.08	±1.29	±1.62	
CO 00223				X0	Z0		OR□G140-N	G140		139.4	±1.12	±1.34	±1.68	
CO 00224	U2	G2	OR□G145-N	G145	144.4	±1.16	±1.39	±1.74						
CO 00225	A	B	C	U3	H1	L	OR□G150-N	G150	5.7±0.13	149.3	±1.19	±1.42	±1.78	
CO 00226				U3	H0		OR□G155-N	G155		154.3	±1.23	±1.47	±1.84	
CO 00227				U3	G1		OR□G160-N	G160		159.3	±1.26	±1.51	±1.89	
CO 00228				U3	Z0		OR□G165-N	G165		164.3	±1.30	±1.56	±1.95	
CO 00229				U3	W0		OR□G170-N	G170		169.3	±1.33	±1.59	±1.99	
CO 00230				U3	V0		OR□G175-N	G175		174.3	±1.37	±1.64	±2.05	
CO 00231				W0	W1		OR□G180-N	G180		179.3	±1.40	±1.68	±2.10	
CO 00232				U3	W0		OR□G185-N	G185		184.3	±1.44	±1.72	±2.16	
CO 00233				U3	V0		OR□G190-N	G190		189.3	±1.47	±1.76	±2.20	
CO 00234				U3	T0		OR□G195-N	G195		194.3	±1.51	±1.81	±2.26	
CO 00235				U3	V0		OR□G200-N	G200		199.3	±1.55	±1.86	±2.32	
CO 01968*				—	—		H0	—		—	OR□G205-N*	G205*	204.3	
CO 00236		B	C	V0	X1	L	OR□G210-N	G210	209.3	±1.61	±1.93	±2.41		
CO 03303*		—	—	O0	—	—	OR□G215-N*	G215*	214.3	±1.65	±1.98	—		
CO 00237		B	C	U3	Z0	L	OR□G220-N	G220	219.3	±1.68	±2.01	±2.52		
CO 02011*		—	—	P0	—	—	OR□G225-N*	G225*	224.3	±1.71	±2.05	—		
CO 00238		B	C	U3	W0	L	OR□G230-N	G230	229.3	±1.73	±2.07	±2.59		
CO 02031*		—	—	O0	—	—	OR□G235-N*	G235*	234.3	±1.78	±2.14	—		
CO 00239		B	C	U3	D0	L	OR□G240-N	G240	239.3	±1.81	±2.17	±2.71		
CO 02060*		—	—	G0	—	—	OR□G245-N*	G245*	244.3	±1.85	±2.22	—		
CO 00240		B	C	U3	G1	L	OR□G250-N	G250	249.3	±1.88	±2.25	±2.82		
CO 02079*		—	—	H0	—	—	OR□G255-N*	G255*	254.3	±1.91	±2.29	—		
CO 00241		B	C	U3	Z0	L	OR□G260-N	G260	259.3	±1.94	±2.32	±2.91		