




●鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した高汎用ドリルです。

Super general purpose drill handles a wide range for work materials ranging from aluminum, to Steel and Stainless Steel.



LIST 7574

オーダー方法 **商品記号**

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャフト径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
SGESR2.0	2.0	24	56	3	●	1,240
SGESR2.01	2.01				-	
SGESR2.02	2.02				-	
SGESR2.03	2.03				-	
SGESR2.04	2.04				-	
SGESR2.05	2.05				-	
SGESR2.06	2.06				-	
SGESR2.07	2.07				-	
SGESR2.08	2.08				-	
SGESR2.09	2.09				-	
SGESR2.1	2.1	25	56	3	●	1,240
SGESR2.11	2.11				-	
SGESR2.12	2.12				-	
SGESR2.13	2.13				-	
SGESR2.14	2.14				-	
SGESR2.15	2.15				-	
SGESR2.16	2.16				-	
SGESR2.17	2.17				-	
SGESR2.18	2.18				-	
SGESR2.19	2.19				-	
SGESR2.2	2.2	25	56	3	●	1,240
SGESR2.21	2.21				-	
SGESR2.22	2.22				-	
SGESR2.23	2.23				-	
SGESR2.24	2.24				-	
SGESR2.25	2.25				-	
SGESR2.26	2.26				-	
SGESR2.27	2.27				-	
SGESR2.28	2.28				-	
SGESR2.29	2.29				-	
SGESR2.3	2.3	25	56	3	●	1,240
SGESR2.31	2.31				-	
SGESR2.32	2.32				-	
SGESR2.33	2.33				-	
SGESR2.34	2.34				-	
SGESR2.35	2.35				-	
SGESR2.36	2.36				-	
SGESR2.37	2.37				-	
SGESR2.38	2.38				-	
SGESR2.39	2.39				-	
SGESR2.4	2.4	25	56	3	●	1,240
SGESR2.41	2.41				-	
SGESR2.42	2.42				-	
SGESR2.43	2.43				-	
SGESR2.44	2.44				-	
SGESR2.45	2.45				-	
SGESR2.46	2.46				-	
SGESR2.47	2.47				-	
SGESR2.48	2.48				-	
SGESR2.49	2.49				-	
SGESR2.5	2.5	30	61	3	●	1,240
SGESR2.51	2.51				-	
SGESR2.52	2.52				-	
SGESR2.53	2.53				-	
SGESR2.54	2.54				-	
SGESR2.55	2.55				-	
SGESR2.56	2.56				-	
SGESR2.57	2.57				-	
SGESR2.58	2.58				-	
SGESR2.59	2.59				-	

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャフト径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
SGESR2.6	2.6	30	61	3	●	1,240
SGESR2.61	2.61				-	
SGESR2.62	2.62				-	
SGESR2.63	2.63				-	
SGESR2.64	2.64				-	
SGESR2.65	2.65				-	
SGESR2.66	2.66				-	
SGESR2.67	2.67				-	
SGESR2.68	2.68				-	
SGESR2.69	2.69				-	
SGESR2.7	2.7	33	64	3	●	1,240
SGESR2.71	2.71				-	
SGESR2.72	2.72				-	
SGESR2.73	2.73				-	
SGESR2.74	2.74				-	
SGESR2.75	2.75				-	
SGESR2.76	2.76				-	
SGESR2.77	2.77				-	
SGESR2.78	2.78				-	
SGESR2.79	2.79				-	
SGESR2.8	2.8	33	64	3	●	1,240
SGESR2.81	2.81				-	
SGESR2.82	2.82				-	
SGESR2.83	2.83				-	
SGESR2.84	2.84				-	
SGESR2.85	2.85				-	
SGESR2.86	2.86				-	
SGESR2.87	2.87				-	
SGESR2.88	2.88				-	
SGESR2.89	2.89				-	
SGESR2.9	2.9	36	68	4	●	1,240
SGESR2.91	2.91				-	
SGESR2.92	2.92				-	
SGESR2.93	2.93				-	
SGESR2.94	2.94				-	
SGESR2.95	2.95				-	
SGESR2.96	2.96				-	
SGESR2.97	2.97				-	
SGESR2.98	2.98				-	
SGESR2.99	2.99				-	
SGESR3.0	3.0	36	68	4	●	1,240
SGESR3.01	3.01				-	
SGESR3.02	3.02				-	
SGESR3.03	3.03				-	
SGESR3.04	3.04				-	
SGESR3.05	3.05				-	
SGESR3.06	3.06				-	
SGESR3.07	3.07				-	
SGESR3.08	3.08				-	
SGESR3.09	3.09				-	
SGESR3.1	3.1	36	68	4	●	1,470
SGESR3.11	3.11				-	
SGESR3.12	3.12				-	
SGESR3.13	3.13				-	
SGESR3.14	3.14				-	
SGESR3.15	3.15				-	
SGESR3.16	3.16				-	
SGESR3.17	3.17				-	
SGESR3.18	3.18				-	
SGESR3.19	3.19				-	