



●ステンレス鋼に最適なドリルです。耐熱性に優れた AG コートにより安定した穴加工ができます。


This drill meets stable drilling by AG coat, and is very suitable for drilling of Stainless Steel.



Dc > 1.4
3レーキ



Dc ≤ 1.4
2レーキ



LIST 6596P

オーダ方法 **商品記号**

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AGSUSS0.50	0.50	3				-
AGSUSS0.51	0.51					-
AGSUSS0.52	0.52					-
AGSUSS0.53	0.53					-
AGSUSS0.54	0.54					-
AGSUSS0.55	0.55					-
AGSUSS0.56	0.56					-
AGSUSS0.57	0.57					-
AGSUSS0.58	0.58					-
AGSUSS0.59	0.59					-
AGSUSS0.60	0.60	3.5				-
AGSUSS0.61	0.61					-
AGSUSS0.62	0.62					-
AGSUSS0.63	0.63					-
AGSUSS0.64	0.64					-
AGSUSS0.65	0.65					-
AGSUSS0.66	0.66					-
AGSUSS0.67	0.67					-
AGSUSS0.68	0.68					-
AGSUSS0.69	0.69					-
AGSUSS0.70	0.70	4.5	38		□	-
AGSUSS0.71	0.71					-
AGSUSS0.72	0.72					-
AGSUSS0.73	0.73					-
AGSUSS0.74	0.74					-
AGSUSS0.75	0.75					-
AGSUSS0.76	0.76					-
AGSUSS0.77	0.77					-
AGSUSS0.78	0.78					-
AGSUSS0.79	0.79					-
AGSUSS0.80	0.80	5		3		-
AGSUSS0.81	0.81					-
AGSUSS0.82	0.82					-
AGSUSS0.83	0.83					-
AGSUSS0.84	0.84					-
AGSUSS0.85	0.85					-
AGSUSS0.86	0.86					-
AGSUSS0.87	0.87					-
AGSUSS0.88	0.88					-
AGSUSS0.89	0.89					-
AGSUSS0.90	0.90	5.5				-
AGSUSS0.91	0.91					-
AGSUSS0.92	0.92					-
AGSUSS0.93	0.93					-
AGSUSS0.94	0.94					-
AGSUSS0.95	0.95					-
AGSUSS0.96	0.96					-
AGSUSS0.97	0.97					-
AGSUSS0.98	0.98					-
AGSUSS0.99	0.99					-
AGSUSS1.0	1.0	6	40		●	701
AGSUSS1.01	1.01					940
AGSUSS1.02	1.02					940
AGSUSS1.03	1.03					940
AGSUSS1.04	1.04					940
AGSUSS1.05	1.05					856
AGSUSS1.06	1.06					940
AGSUSS1.07	1.07					940
AGSUSS1.08	1.08					940
AGSUSS1.09	1.09					940

商品記号 Code	直径 Dc	溝長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
AGSUSS1.1	1.1	7				816
AGSUSS1.11	1.11					940
AGSUSS1.12	1.12					940
AGSUSS1.13	1.13					940
AGSUSS1.14	1.14					940
AGSUSS1.15	1.15					856
AGSUSS1.16	1.16					940
AGSUSS1.17	1.17					940
AGSUSS1.18	1.18					940
AGSUSS1.19	1.19					940
AGSUSS1.2	1.2	8	40			816
AGSUSS1.21	1.21					940
AGSUSS1.22	1.22					940
AGSUSS1.23	1.23					940
AGSUSS1.24	1.24					940
AGSUSS1.25	1.25					856
AGSUSS1.26	1.26					940
AGSUSS1.27	1.27					940
AGSUSS1.28	1.28					940
AGSUSS1.29	1.29					940
AGSUSS1.3	1.3	9		3	●	816
AGSUSS1.31	1.31					940
AGSUSS1.32	1.32					940
AGSUSS1.33	1.33					940
AGSUSS1.34	1.34					940
AGSUSS1.35	1.35					856
AGSUSS1.36	1.36					940
AGSUSS1.37	1.37					940
AGSUSS1.38	1.38					940
AGSUSS1.39	1.39					940
AGSUSS1.4	1.4	10	44			816
AGSUSS1.41	1.41					940
AGSUSS1.42	1.42					940
AGSUSS1.43	1.43					940
AGSUSS1.44	1.44					940
AGSUSS1.45	1.45					856
AGSUSS1.46	1.46					940
AGSUSS1.47	1.47					940
AGSUSS1.48	1.48					940
AGSUSS1.49	1.49					940
AGSUSS1.5	1.5	10				693
AGSUSS1.51	1.51					940
AGSUSS1.52	1.52					940
AGSUSS1.53	1.53					940
AGSUSS1.54	1.54					940
AGSUSS1.55	1.55					856
AGSUSS1.56	1.56					940
AGSUSS1.57	1.57					940
AGSUSS1.58	1.58					940
AGSUSS1.59	1.59					940
AGSUSS1.6	1.6	10	44			750
AGSUSS1.61	1.61					940
AGSUSS1.62	1.62					940
AGSUSS1.63	1.63					940
AGSUSS1.64	1.64					940
AGSUSS1.65	1.65					856
AGSUSS1.66	1.66					940
AGSUSS1.67	1.67					940
AGSUSS1.68	1.68					940
AGSUSS1.69	1.69					940

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引