

GSX2C-1.5D

GSX MILL 2枚刃 1.5D

GSX MILL Two Flutes 1.5D



GSX2C-2D

GSX MILL 2枚刃 2D

GSX MILL Two Flutes 2D

●生材のウエット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応します。刃先はギャッシュランドタイプです。

This end mill can be done from wet milling in unhardened steel to high-speed dry process in hardened material.



LIST 9150

切削条件 Cutting Condition ▶D-98

オーダ方法 商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
GSX20100C-1.5D	1	1.5	40	4		1,850
GSX20150C-1.5D	1.5	2.3				1,850
GSX20200C-1.5D	2	3				1,850
GSX20250C-1.5D	2.5	3.8				1,850
GSX20300C-1.5D	3	4.5	45	6		2,350
GSX20350C-1.5D	3.5	5.3				4,150
GSX20400C-1.5D	4	6				2,700
GSX20450C-1.5D	4.5	6.8				4,900
GSX20500C-1.5D	5	7.5	50	6		2,900
GSX20550C-1.5D	5.5	8.3				4,900
GSX20600C-1.5D	6	9				3,100
GSX20700C-1.5D	7	11				6,980
GSX20800C-1.5D	8	12	60	8		5,100
GSX20900C-1.5D	9	14				9,300
GSX21000C-1.5D	10	15				6,200
GSX21200C-1.5D	12	18				8,800
GSX21400C-1.5D	14	21	90	16		19,600
GSX21500C-1.5D	15	23				24,800
GSX21600C-1.5D	16	24				25,100
GSX22000C-1.5D	20	30				42,400

外径 Dc (mm)		許容差 Tolerance (mm)
を超え Above	以下 Up to	
	3	0 ~ -0.015
3	12	0 ~ -0.020
12		0 ~ -0.025

LIST 9168

切削条件 Cutting Condition ▶D-98

オーダ方法 商品記号

単位 (Unit) : mm

商品記号 Code	外径 Dc	刃長 ℓ	全長 L	シャンク径 Ds	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
GSX20100C-2D	1	2	40	4		1,850
GSX20150C-2D	1.5	3				1,850
GSX20200C-2D	2	4				1,850
GSX20250C-2D	2.5	5				1,850
GSX20300C-2D	3	6	45	6		2,350
GSX20350C-2D	3.5	7				4,150
GSX20400C-2D	4	8				2,700
GSX20450C-2D	4.5	9				4,900
GSX20500C-2D	5	10	50	6		2,900
GSX20550C-2D	5.5	11				4,900
GSX20600C-2D	6	12				3,100
GSX20700C-2D	7	14				6,980
GSX20800C-2D	8	16	60	8		5,100
GSX20900C-2D	9	18				9,300
GSX21000C-2D	10	20				6,200
GSX21200C-2D	12	24				8,800
GSX21400C-2D	14	28	90	16		19,600
GSX21500C-2D	15	30				24,800
GSX21600C-2D	16	32				25,100
GSX22000C-2D	20	40				42,400

外径 Dc (mm)		許容差 Tolerance (mm)
を超え Above	以下 Up to	
	3	0 ~ -0.015
3	12	0 ~ -0.020
12		0 ~ -0.030

新商品

超硬ドリル

ハイスドリル

タップ

超硬
エンドミル

ハイス
エンドミル

切断工具

バック・
セット商品
その他

精密工具

技術資料
索引