

# NWEX3000E/ES/EL/E-C/ES-C

## WAVY MILL NWEX3000E/ES/EL/E-C/ES-C



WAVY MILL NWEX3000E/ES/EL/E-C/ES-C

25-63

外径範囲

- 鋼からアルミまで、エアークリーニング付きで高能率側削り加工に最適です。

This end mill having air hole is suitable for high efficiency side milling from carbon steel to aluminum.



切削条件 Cutting Condition ▶ D-156

- ホルダ Holder

LIST 9438

オーダー方法 呼び

- 標準タイプ Standard type

単位 (Unit) : mm

呼び Code	外径 Dc	寸法 Dimension(mm)				刃数 No. of Teeth	在庫 Stock	参考価格(円) Price (¥)
		Ds	ℓ <sub>1</sub>	ℓ <sub>2</sub>	L			
NWEX3025E-20	25	20	35	85	120	2	●	27,800
NWEX3025E								27,800
NWEX3028E	28	25	40	90	130	3	●	28,500
NWEX3030E	30							33,400
NWEX3032E-25	32	32	40	90	130	3	●	33,800
NWEX3032E								
NWEX3035E	35	32	50	120	170	4	●	35,100
NWEX3040E	40							41,600
NWEX3050E	50	32	50	120	170	5	●	43,600
NWEX3063E	63							51,400

- ショートタイプ Short type

NWEX3050ES	50	32	25	110	135	5	●	42,500
NWEX3050ES-42		42						42,500
NWEX3063ES	63	32	25	110	135	6	●	49,700
NWEX3063ES-42		42						49,700

- ロングタイプ Long type

NWEX3025EL	25	25	50	120	170	2	●	30,500
NWEX3028EL	28							31,300
NWEX3030EL	30	32	60	180	220	2	●	33,000
NWEX3032EL	32							33,900
NWEX3035EL	35	32	80	140	220	2	●	35,000
NWEX3040EL	40							36,700

- 型彫りタイプ Coarse pitch type

NWEX3040E-C	40	32	50	120	170	3	●	37,600
NWEX3050E-C	50					40,900		
NWEX3063E-C	63	32	50	120	170	4	●	44,600

- ショート型彫りタイプ Short & Coarse pitch type

NWEX3050ES-C	50	32	25	110	135	3	●	39,800
NWEX3050ES-C-42		42						39,800
NWEX3063ES-C	63	32	25	110	135	4	●	43,100
NWEX3063ES-C-42		42						43,100


- チップ Inserts

D-91 を参照ください。 See page D-91.


- パーツ Parts

D-92 を参照ください。 See page D-92.

高精度曲線状切刃



ハイレキキューブ切刃



刃先強化した低抵抗チップ  
Tough, sharp cutting edge geometry