

# ダイヤモンド工具 (建築土木用)

## 切断 乾式ブレード

エンジンカッター・電動カッター用

### レザックスグリーン (汎用タイプ)

標準在庫品



#### 特長

耐熱性に優れ、砥粒保持力の高い専用ボンドを採用しました。切断速度の向上と安定した切れ味が得られる乾式切断用ブレードです。

#### 用途

ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法 (mm)		最高回転速度 (min <sup>-1</sup> )	付属カラー	入数 (枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3I0GPR092421A	9	226×2.4×22	6.0	8,300	20	1	
3I0GPR102621A	10	256×2.6×22	6.0	7,400	20	1	
3I0GPR102622A	10	256×2.6×25.4	6.0	7,400	20、22	1	
3I0GPR102623A	10	256×2.6×30.5	6.0	7,400	20、22、25.4	1	
3I0GPR122720A	12	306×2.7×20	6.0	6,200	—	1	
3I0GPR122721A	12	306×2.7×22	6.0	6,200	20	1	
3I0GPR122722A	12	306×2.7×25.4	6.0	6,200	20、22	1	
3I0GPR122723A	12	306×2.7×30.5	6.0	6,200	20、22、25.4	1	
3I0GPR142821A	14	356×2.8×22	6.0	5,300	20	1	
3I0GPR142823A	14	356×2.8×30.5	6.0	5,300	20、22、25.4	1	

エンジンカッター・電動カッター用

### レザックスシルバー (エコノミータイプ)

標準在庫品



#### 特長

コンクリート及びその二次製品、レンガ・ブロックなどの切断作業において、ハイコストパフォーマンスを追及したエコノミータイプの乾式切断ブレードです。

#### 用途

ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発泡コンクリート

付属カラーで穴径調節が可能

発注品番	D (インチ)	寸法 (mm)		最高回転速度 (min <sup>-1</sup> )	付属カラー	入数 (枚)	備考
		外径 × 厚み × 穴径	X層				
3I0GPS1227230	12	306×2.7×30.5	6.0	6,200	20、22、25.4	1	

切断砥石

オフセット砥石

フランジディスク

ダイヤモンド工具  
(建築土木用)

ビットライต์砥石

ビットホイール

ダイヤモンド工具  
(精密用)

ドレッシング工具

周辺機器

研削油

研磨材

選定表

技術資料