


DTE

銅電極・アルミ・プラ用 テーパーエンドミル
2-Flute Taper End Mill for Nonferrous



- I の規格・サイズは、特定商社在庫となります。詳しくはお問い合わせください。
- ▲ の規格は在庫が無くなり次第、販売終了となります。
- I : Semi-standard item, please inquire for price and delivery.
- ▲ : The sizes will no longer be on sale after the stock runs out.



被削材 Work Material

炭素鋼 Carbon Steels	合金鋼・工具鋼 Alloy Steels・Tool Steels	調質鋼 Prehardened Steels	焼き入れ鋼 Hardened Steels		ステンレス鋼 Stainless Steels	チタン合金 Titanium Alloy	アルミニウム合金 Aluminum Alloy	銅 Copper	樹脂 Resin
			~ 55HRC	55HRC ~					
							○	○	○

▲ 生産終了品 Discontinued Item

単位 [寸法 : mm / 価格 : 円]
Unit [Size : mm / Retail Price : JPY]

コードNo. Code No.	φ先端径 Dia.	(θ)片角 Taper Angle	(L)刃長 Length of Cut	(d1)刃径 Dia. at Large End	(γ)首角 Nose Taper Angle	φシャン径 Shank Dia.	(L)全長 Overall Length	標準価格 Retail Price
07-00313-00101	1	30°	4	1.07	9°	4	45	9,600
07-00313-00102		1°	4	1.14	9°	4	45	9,600
07-00313-00103		1°30'	4	1.21	9°	4	45	9,600
07-00313-00104		2°	4	1.28	9°	4	45	9,600
07-00313-00105		3°	4	1.42	9°	4	45	9,600
07-00313-00106		4°	4	1.56	9°	4	45	11,000
07-00313-00107		5°	4	1.70	9°	4	45	11,000
07-00313-00151	1.5	30°	5	1.59	9°	4	45	9,300
07-00313-00152		1°	5	1.67	9°	4	45	9,300
07-00313-00153		1°30'	5	1.76	9°	4	45	9,300
07-00313-00154		2°	5	1.85	9°	4	45	9,300
07-00313-00155		3°	5	2.02	9°	4	45	9,300
07-00313-00156		4°	5	2.20	9°	4	45	11,000
07-00313-00157		5°	5	2.37	5°	4	45	11,000
07-00313-00201	2	30°	6	2.10	9°	4	45	9,300
07-00313-00202		1°	6	2.21	9°	4	45	9,300
07-00313-00203		1°30'	6	2.31	9°	4	45	9,300
07-00313-00204		2°	6	2.42	9°	4	45	9,300
07-00313-00205		3°	6	2.63	9°	4	45	9,300
07-00313-00206		4°	6	2.84	4°	4	45	11,000
07-00313-00207		5°	6	3.05	5°	4	45	11,000
07-00313-00251	2.5	30°	8	2.64	9°	4	45	9,300
07-00313-00252		1°	8	2.78	9°	4	45	9,300
07-00313-00253		1°30'	8	2.92	9°	4	45	9,300
07-00313-00254		2°	8	3.06	9°	4	45	9,300
07-00313-00255		3°	8	3.34	3°	4	45	9,300
07-00313-00256		4°	8	3.62	4°	4	45	11,000
07-00313-00257		5°	8	3.90	5°	4	45	11,000
07-00313-00301	3	30°	10	3.17	9°	6	50	10,000
07-00313-00302		1°	10	3.35	9°	6	50	10,000
07-00313-00303		1°30'	10	3.52	9°	6	50	10,000
07-00313-00304		2°	10	3.70	9°	6	50	10,000
07-00313-00305		3°	10	4.05	9°	6	50	10,000
07-00313-00306		4°	10	4.40	9°	6	50	11,000
07-00313-00307		5°	10	4.75	5°	6	50	11,000
07-00313-00401	4	30°	15	4.26	9°	6	50	10,000
07-00313-00402		1°	15	4.52	9°	6	50	10,000
07-00313-00403		1°30'	15	4.79	9°	6	50	10,000
07-00313-00404		2°	15	5.05	9°	6	50	10,000
07-00313-00405		3°	15	5.57	3°	6	50	10,000
07-00313-00406		4°	15	6.10	-	6	55	14,200
07-00313-00407		5°	15	6.62	-	6	55	14,200
07-00313-00501	5	30°	20	5.35	9°	6	55	11,000
07-00313-00502		1°	20	5.70	1°	6	55	11,000
07-00313-00503		1°30'	20	6.05	-	6	55	12,800
07-00313-00504		2°	20	6.39	-	6	55	12,800
07-00313-00505		3°	20	7.10	-	6	55	12,800
07-00313-00506		4°	20	7.80	4°	8	60	15,700
07-00313-00507		5°	20	8.50	-	8	60	16,100
07-00313-00601	6	30°	20	6.35	-	6	60	14,200
07-00313-00602		1°	20	6.70	-	6	60	14,200
07-00313-00603		1°30'	20	7.05	-	6	60	14,200
07-00313-00604		2°	20	7.40	-	6	60	14,200
07-00313-00605		3°	20	8.10	-	8	60	14,200
07-00313-00606		4°	20	8.80	-	8	65	18,100
07-00313-00607		5°	20	9.50	-	8	65	20,600
▲ 07-00313-00801	8	30°	25	8.44	-	8	70	21,100
▲ 07-00313-00802		1°	25	8.87	-	8	70	21,100
▲ 07-00313-00803		1°30'	25	9.31	-	8	70	23,900
▲ 07-00313-00804		2°	25	9.74	-	8	70	23,900
▲ 07-00313-00805		3°	25	10.62	-	10	70	29,500
▲ 07-00313-00806		4°	25	11.50	-	10	80	35,200
▲ 07-00313-00807		5°	25	12.37	-	12	80	41,200
▲ 07-00313-01001	10	30°	35	10.61	-	10	85	29,100
▲ 07-00313-01002		1°	35	11.22	-	10	85	29,100
▲ 07-00313-01003		1°30'	35	11.83	-	10	85	35,000
▲ 07-00313-01004		2°	35	12.44	-	12	90	36,900
▲ 07-00313-01005		3°	35	13.67	-	12	90	42,300
▲ 07-00313-01006		4°	35	14.89	-	12	90	49,200
▲ 07-00313-01007		5°	35	16.12	-	16	90	55,600

オーダー方法

DTE 先端径 (D) × 片角 (θ) を指示してください。
When you order, indicate DTE (D) × (θ).

※(d1)及び(γ)は参考値です。
※(d1) and (γ) is reference value.

- 切削条件表はG-032に記載
- Recommended Milling Conditions are shown on page G-032.

CBN Cubic Boron Nitride	ダイヤモンド Diamond	スクエア Square	ロングネックスクエア Long Neck Square	ボール Ball	ロングネックボール Long Neck Ball	ラジウス Radius	ロングネックラジウス Long Neck Radius	テーパードリル Taper Drilling	テーパードリル Taper Drilling	テーパードリル Taper Drilling	テーパードリル Taper Drilling	ドリル Drilling	ねじ切り Thread milling	面取り Chamfering
PCD・単結晶 PCD-Monocrystal	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating	コーティング Coating